



31927100 Fugato plate/spiral black 2x4.2W - UVP: 189,99 EUR

Dekorative Spot-Beleuchtung für ein gemütliches Ambiente im Wohnbereich, ausgestattet mit einem designvollen Leuchtring, für die direkte und indirekte Wand- und Deckenbeleuchtung, Spielen Sie mit Licht und wählen Sie eine aus 16 Millionen Farben in der Hu

Technische Daten

Max. Wattage	8,4
Sockel	GU10
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Volt	240
Lumen	700
Kelvin	2000 - 6500

Artikeldaten

Flammenanzahl	2
Zolltarifnummer	94052099
Herkunftsland	PL

Design/Materialausführ.

Material	Aluminium
Grundfarbe	Schwarz
Farbgebung	Schwarz
Dimmeffekt	Stufenlos dimmbar via Hue App, 50.000 Weisserschattierungen moeglich

Energieeffizienz

Kategorie

Entsorgungsgebühr

Deutschland:	0 EUR
Österreich:	0 EUR
Schweiz:	0,50 CHF

Codes

EAN Artikel	8720169319271
EAN Verpackungseinheit	8720169319288
Bestellnummer (EOC)	31927100
Interne Nr. Signify (GPC)	929003810001

Mengen

Kleinste Bestellmenge	2
Anzahl Packs pro VPE	2
Anzahl VPE pro Palettenlage	12
Anzahl Lagen pro Palette	4
Anzahl Verkaufseinheiten / Palette	24

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	19,50	8,00	15,30
Verpackung in cm (H/B/T)	20,80	34,30	14,30
Verpackungseinheit in cm (H/B/T)	21,8	30,5	35,9
Palette in cm (H/B/T)	1025,0	800,00	1200,0
	0		0

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0,57
Artikel mit Verpackung / kg	1.12
Verpackungseinheit / kg (netto/brutto)	Keine Angabe 2,24

Palette (brutto)/kg	76,66
---------------------	-------

Verschiedenes

Typ	Spots
Kabellänge	Keine Angabe
Höhenverstellbar	Keine Angabe
Inkl. Leuchtmittel	Keine Angabe
Inkl. Batterie	
Inkl. Dimmschalter	
Inkl. Bridge	Nein



Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.

