

Produktdatenblatt



Philips Outdoor Sunera Wandleuchte, max. 25W, exkl. Leuchtmittel E27, IP44, schwarz

Mach deinen Außenbereich mit den hochwertigen und langlebigen Leuchten von Philips so angenehm wie möglich. Unser gesamtes Sortiment für den Außenbereich sieht nicht nur fantastisch aus, sondern ist dank der hochwertigen Materialien und des Designs auch langlebig und wetterfest.

Technische Daten

Max. Wattage	25
Sockel	E27
Schutzklasse	Klasse I
Schutzart	IP44
Volt	240
Lumen	
Kelvin	

Artikeldaten

EAN Artikel	8720169351455
Bestellnummer (EOC)	
12NC	929004141601
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405413990
Herkunftsland	China

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.91
Artikel mit Verpackung / kg	1.10

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	22.0	20.0	16.5
Verpackung in cm (H/B/T)	26.0	23.0	19.0

Design/Materialausführ.

Material	Aluminium
Grundfarbe	Schwarz
Dimmeffekt	

Energieeffizienz

Kategorie	Nicht zutreffend
-----------	------------------

Inkl.

Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Nein

Verschiedenes

Typ	Gartenlampe
Kabellänge	0m
Höhenverstellbar	Nein



Ausstellungsdatum: 12.12.2024

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.