

## Produktdatenblatt




### Philips Outdoor Ultra-Efficient Solar Nissa Wandleuchte 1.8W, Tageslicht- und Bewegungssensor, 3000 Kelvin, IP44, schwarz

Die ultraeffizienten LED-Außenleuchten von Philips sind für den Einsatz bei allen Wetterbedingungen konzipiert. Genieße den Aufenthalt im Freien mit der überragenden Leistung und dauerhaften Qualität der Philips LED-Außenleuchten.

#### Technische Daten

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Max. Wattage | 1.8             |
| Sockel       | Integrierte LED |
| Schutzklasse | Klasse III      |
| Schutzart    | IP44            |
| Volt         | 4               |
| Lumen        | 250             |
| Kelvin       | 3000            |

#### Artikeldaten

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| EAN Artikel         | 8720169362086 |
| Bestellnummer (EOC) |               |
| 12NC                | 929004631701  |
| Flammenanzahl       | 1             |
| Zolltarifnummer     | 9405413990    |
| Herkunftsland       | China         |

#### Gewichte

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Artikelgewicht / kg netto   | 0.44 |
| Artikel mit Verpackung / kg | 0.59 |

#### Verpackungsmaße

|                                  |      |      |      |
|----------------------------------|------|------|------|
| Artikel unverpackt in cm (H/B/T) | 14.2 | 15.7 | 12.3 |
| Verpackung in cm (H/B/T)         | 18.8 | 15.5 | 14.5 |

#### Design/Materialausführ.

|            |         |
|------------|---------|
| Material   | Plastik |
| Grundfarbe | Schwarz |
| Dimmeffekt |         |

#### Energieeffizienz

|           |   |
|-----------|---|
| Kategorie | B |
|-----------|---|

#### Inkl.

|                    |      |
|--------------------|------|
| Inkl. Batterie     | Ja   |
| Inkl. Dimmschalter | Nein |
| Inkl. Bridge       | Nein |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja   |

#### Verschiedenes

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Typ              | Gartenlampe |
| Kabellänge       | 0m          |
| Höhenverstellbar | Nein        |



Ausstellungsdatum: 12.12.2024

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.