


Produktdatenblatt



Philips Outdoor Ultra-Efficient Flutlicht Lois 24W, 3000 Kelvin, 4450 Lumen, IP65, anthrazit

Verbessere die Sichtweite und die Sicherheit zu Hause und spare gleichzeitig Energie und Geld mit den Philips ultraeffizienten Flutlichtstrahlern für den Außenbereich. Sie sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und mit einer robusten Pulverbeschichtung versehen, die für eine lang anhaltende Leistung bei jedem Wetter sorgt.

Technische Daten

Max. Wattage	24
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	Klasse I
Schutzart	IP65
Volt	240
Lumen	4500
Kelvin	3000

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	0.52
Artikel mit Verpackung / kg	0.56

Design/Materialausführ.

Material	Aluminium
Grundfarbe	Grau
Dimmeffekt	

Inkl.

Inkl. Batterie	Nein
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Artikeldaten

EAN Artikel	8720169365346
Bestellnummer (EOC)	
12NC	929004643001
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405423990
Herkunftsland	China

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	16.5	2.8	19.6
Verpackung in cm (H/B/T)	20.4	16.2	3.7

Energieeffizienz

Kategorie	B
-----------	---

Verschiedenes

Typ	Scheinwerfer
Kabellänge	0.3m
Höhenverstellbar	



Ausstellungsdatum: 12.12.2024

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.