

Handtacker J-15



- Der kleine Universaltacker für Innenausbau und Dekoration.
- Verarbeitet Feindraht- und Flachdrahtklammern von 4 bis 10 mm
- Verarbeitet Hammertacker Klammern H und G
- Einfacher Wechsel zwischen Feindrahtklammern und Flachdrahtklammern per Schiebemechanismus
- Ergonomischer Softgrip-Hebel für komfortables Arbeiten
- Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch
- Gut sichtbare Klammerfüllstandsanzeige
- Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung zum schnellen Nachladen
- Für präzise Ergebnisse zeigt die Designlinie vorne am Tacker den exakten Klammeraustritt an

Artikelnummer	030-0473
EAN-Nr.	4009729082751
Ladepazität	150 x Feindrahtklammer A Typ 53 85 x Flachdrahtklammer D Typ 53F 150 x Feindrahtklammer H Typ 37 85 x Flachdrahtklammer G Typ 11
Verarbeitbare Materialien	Stoffe/ Textilien/ Polsterungen Teppiche weiche Kunststoffplatten (2-10 mm) Leder/ Kunstleder Folien Papier/ Pappe Wachs-/ Ölpapier Heftrandmatten (Glaswolle) Alu-Kaschierungen Dichtschienen/ -streifen
Features	Griff-Verriegelung Klammersichtfenster Sicherheitsentriegelung Klammeraustrittsanzeige Tiefeneinstellung
Lademechanik	Unterlader

Handtacker J-15



Der Tacker kann durch den Schiebemechanismus vorne am Gerät einfach auf die Verarbeitung von Fein- bzw. Flachdrahtklammern eingestellt werden.



Integrierter Klammerschieber zum schnellen Nachladen der Klammern. Alle Teile sind fest verbaut und unverlierbar.



Der offene Klammerkanal zeigt den aktuellen Füllstand der Heftklammern an.



Die Ladekapazität dieses Tackers beträgt 150 Stück Feindrahtklammern A Typ 53 bzw. H Typ 37 oder 85 Stück Flachdrahtklammern D Typ 53 F bzw. G Typ 11.



Platzsparende Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch