



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Heckenschere

GP-CH 18/50 Li BL-Solo

Art.-Nr.: 3410950

Ident.-Nr.: 21014

EAN-Code: 4006825679748

Die Einhell Professional Akku-Heckenschere GP-CH 18/50 Li BL-Solo ist ein kabelloser Helfer der Power X-Change Familie im Garten. Angetrieben wird das Gerät von einem Einhell Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Zwei Geschwindigkeitsstufen, ECO- & MAX-Modus, treiben die lasergeschnittenen und diamantgeschliffenen Stahlmesser mit einer Schnittlänge von 50 cm an. Das Anti-Blockier-System sorgt für die optimale Sicherheit bei der Arbeit. Schnelles Abtragen des Schnittguts wird durch den abnehmbaren Schnittgutsammler möglich. Ein stabiler Köcher zum Schutz der Messer wird mitgeliefert. Ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- 2 Geschwindigkeitsstufen zur optimalen Akku-Nutzung
- Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
- Anti-Blockier-System für optimale Sicherheit bei der Arbeit
- Schnittgutsammler zum Abtragen von Schneidgut
- Stoßschutz zum Schutz der Messer
- Hochwertige Messerabdeckung aus Aluminium
- Metallgetriebe für eine lange Lebenszeit
- Ergonomischer, schmaler Frontgriff mit Mikro-Schalter
- Großflächiger Handschutz für sicheres Arbeiten
- Angenehmer Halt dank integrierter Softgrip-Flächen
- Inkl. Schutzköcher für Transport und Lagerung
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Schwertlänge | 560 mm |
| - Schnittlänge | 500 mm |
| - Zahnabstand | 20 mm |
| - Schnitte pro Minute | 3060 min ⁻¹ |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Produktgewicht | 2.45 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 3.6 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 985 x 253 x 175 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 4 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 15.4 kg |
| - Maße Exportkarton | 1000 x 520 x 250 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 792 1656 1840 |



Als Sonderzubehör erhältlich



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



PXC Akku-Wandhalterung
PXC-Akku-Zubehör
Art.-Nr.: 4514155
EAN-Code: 4006825658774
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



PXC+ 18V 5-8Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511631
EAN-Code: 4006825673692
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511627
EAN-Code: 4006825673227
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511618
EAN-Code: 4006825672794
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 4Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511629
EAN-Code: 4006825673685
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210

Akku-Laufzeiten



Schneiden¹
(Min.)



Schneiden²
(Min.)

Ein Akku Für alle Fälle	Schneiden ¹ (Min.)	Schneiden ² (Min.)
1.5 Ah	29.5	20
2.0 Ah	39	27
2.5 Ah	49	33
3.0 Ah	59	40
4.0 Ah	78	53
5.2 Ah	102	69
6.0 Ah	118	80
8.0 Ah	156	106

Testaufbau:

1) ohne Last - ECO - Heckenschere

2) ohne Last - BOOST