



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Gartenpumpe

AQUINNA 36/30 Set

Art.-Nr.: 4180401

Ident.-Nr.: 21014

EAN-Code: 4006825679762

Mit der Einhell Akku-Gartenpumpe AQUINNA 36/30 Set kann Regen- oder Zisternenwasser ganz einfach genutzt werden. Die Gartenpumpe erhält die Energie aus 2x 18 V Power X-Change-Akkus. Ein zweistufiger ECO-Schalter sorgt für die richtige Einstellung. Mit einer Förderhöhe von bis zu 26 Metern und einer Fördermenge von maximal 3.000 Litern pro Stunde punktet die AQUINNA Akku-Gartenpumpe auch in Sachen Leistung. Vorhanden ist eine Wassereinfüllschraube und zum Schutz vor Frost eine Wasserablassschraube. Dank des praktischen Tragegriffs ist die Akku-Gartenpumpe einfach zu transportieren. Im Lieferumfang enthalten ist ein 4 m Saugschlauch. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x 18 V Akku notwendig
- Twin-Pack Technologie: 2x 18 V Power X-Change Akkus - mehr Power
- Leistungsstufenschalter: ECO- und BOOST-Modus
- Wassereinfüllschraube zur einfachen Befüllung
- Frostschutz: Einfaches Entleeren per Wasserablassschraube
- Tragegriff zum komfortablen Transport
- Pumpenfuß mit Bohrung zur sicheren, dauerhaften Befestigung
- Hochwertige, langlebige Saug- und Druckanschlüsse aus Messing
- Überlastschutz zum Schutz vor Überhitzungsschäden am Motor
- Inkl. 4 m Saugschlauch
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - Fördermenge max. | 3000 L/h |
| - Ansaughöhe max. | 8 m |
| - Max. Förderhöhe/ -druck | 26 m / 2.6 bar |
| - Max. Wassertemperatur | 35 °C |
| - Anschluss Saugseite | 42mm (R11/4 AG) |
| - Anschluss Druckseite | 33,3 mm (R1 IG) |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 3.2 |
| - Bruttogewicht (kg) | 6.1 |
| - Maße Einzelverpackung | 487 x 292 x 345 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 6.1 kg |
| - Maße Exportkarton | 490 x 300 x 350 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 504 1008 1176 |



Als Sonderzubehör erhältlich



Saugschlauch 4 m Kunststoff
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173635
EAN-Code: 4006825549058
Einhell Accessory



Saugschlauch 7 m Kunststoff
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173645
EAN-Code: 4006825549102
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Saugschlauch 7 m Messing
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173640
EAN-Code: 4006825549171
Einhell Accessory



Saugschlauch 4 m Messing
Pumpen-Zubehör
Art.-Nr.: 4173630
EAN-Code: 4006825549133
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



Vorfilter 25 cm
Vorfilter
Art.-Nr.: 4173851
EAN-Code: 4006825549195
Einhell Accessory



Vorfilter 12 cm
Vorfilter
Art.-Nr.: 4173801
EAN-Code: 4006825549188
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	 Wasser pumpen ¹	 Wasser pumpen ²
	(Min.)	(Min.)
1.5 Ah	12	30
2.0 Ah	15	35
2.5 Ah	23	47
3.0 Ah	30	55
4.0 Ah	35	70
5.2 Ah	45	85
6.0 Ah	50	100
8.0 Ah	70	140

Testaufbau:

- 1) BOOST
- 2) ECO