



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Handkreissäge

TP-CS 18/165 Li BL - Solo

Art.-Nr.: 4331225

Ident.-Nr.: 21013

EAN-Code: 4006825677881

Die Einhell Professional Akku-Handkreissäge TP-CS 18/165 Li BL - Solo ist kompakt und handlich für ein angenehmes Arbeiten. Sie ist Teil der Power X-Change Familie. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Mit dem Ø 165 mm Sägeblatt gelingen Schnitte mit einer Tiefe von bis zu 59 mm bei 90°. Für die Sicherheit des Anwenders und des Motors sorgen der Softstart und die elektrische Motorbremse. Schnitthilfen, wie Parallelanschlag und Sägefisch mit Schnitlinienanzeiger, sorgen für einen präzisen Schnitt. Die Lieferung erfolgt mit einem Sägeblatt und ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18V Batterie notwendig
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Angenehmes Arbeiten durch kompakte Bauform
- Einfache, werkzeuglose Einstellung (Schnitttiefe, Neigungswinkel)
- Einfacher Sägeblattwechsel dank Spindelarretierung
- Hochwertiger Sägefisch aus Aluminium
- Parallelanschlag für exakte Schnitte
- Schnitlinienanzeiger zum Sägen nach Anriss
- Integriertes LED-Licht zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Staubsaugeradapter für einen sauberen Arbeitsplatz
- Großer Handgriff mit Softgrip
- Softstart und elektrische Motorbremse schützen Anwender und Motor
- Kompatibel mit der Einhell Führungsschiene
- Sägeblatt mit 16 mm und 20 mm Innendurchmesser verwendbar
- Inkl. 1x hartmetallbestücktes Sägeblatt
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|------------------------|------------------------|
| - Drehzahl | 5000 min ⁻¹ |
| - Sägeblatt | Ø165 x Ø20 mm |
| - Anzahl Sägezähne | 24 STK |
| - Schnitttiefe bei 90° | 59 mm |
| - Schnitttiefe bei 45° | 44 mm |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 2.9 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 4.2 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 333 x 193 x 317 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 2 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 8.9 kg |
| - Maße Exportkarton | 400 x 347 x 336 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1120 2410 2800 |



Als Sonderzubehör erhältlich



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511627
EAN-Code: 4006825673227
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511618
EAN-Code: 4006825672794
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511631
EAN-Code: 4006825673692
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512040
EAN-Code: 4006825613681
Einhell Accessory



PXC+ 18V 5-8Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



18V 4Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511629
EAN-Code: 4006825673685
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
B1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit A1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



E-Case L with wheels
Systemkoffer
Art.-Nr.: 4540014
EAN-Code: 4006825660562
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Sägen¹
(m)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	18
2.0 Ah	24
2.5 Ah	30
3.0 Ah	36
4.0 Ah	48
5.2 Ah	62
6.0 Ah	72
8.0 Ah	96

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Holz - Spanplatte 19 mm