



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Kettensäge

GP-LC 36/40 Li BL-Solo

Art.-Nr.: 4600050

Ident.-Nr.: 21024

EAN-Code: 4006825678406

Die Einhell Professional Akku-Kettensäge GP-LC 36/40 Li BL-Solo ist ein zuverlässiger Helfer zum Fällen mittlerer und größerer Bäume. Angetrieben wird das Gerät von einem Einhell Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Die Kettensäge mit 38 cm Schnittlänge ist mit einer hochwertigen OREGON Kette mit 1,3 mm Treibgliedstärke, 56 Treibgliedern und 3/8" Kettenteilung ausgestattet. Die Sägekette wird dauerhaft und vollautomatisch mit Öl aus dem 230 ml großen Öltank versorgt. Zum optimalen Schutz können die Akkus seitlich im Gehäuse des Geräts angebracht werden. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 2x 18 V Batterie notwendig
- Twin-Pack Technologie: 2x 18V Power X-Change Akkus - mehr Power
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Werkzeuglose Kettenspannung und Kettenwechsel
- Robustes OREGON-Qualitätsschwert und scharfe Kette
- Perfekt ausbalancierte Akku-Positionierung
- Seitliche Positionierung des Akkus zum optimalen Schutz
- Automatische Kettenschmierung
- Ladezustandsanzeige mit LED zum Ablesen der Akku-Kapazität
- Ergonomischer Griff mit Softgrip
- Massiver Krallenanschlag aus Metall
- Ölbehälter mit Schauglas für automatische Kettenschmierung
- Rückschlagschutz und Sofort-Kettenbremse
- Kettenfangbolzen zum Schutz des Anwenders
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2x 5,2 Ah Akku und größer
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- | | |
|--------------------------|--------|
| - Schwertlänge | 400 mm |
| - Schnittlänge | 38 cm |
| - Schnittgeschwindigkeit | 19 m/s |
| - Öltankinhalt | 230 mL |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 4.8 kg |
| - Bruttogewicht (kg) | 6.3 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 273 x 515 x 240 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 2 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 13.5 kg |
| - Maße Exportkarton | 540 x 510 x 290 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 616 1232 1408 |



Als Sonderzubehör erhältlich



PXC Akku-Wandhalterung
PXC-Akku-Zubehör
Art.-Nr.: 4514155
EAN-Code: 4006825658774
Einhell Accessory



Ersatzschwert 40cm 1,3
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4500156
EAN-Code: 4006825548778
Einhell Accessory



PXC+ 18V 5-8Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



18V 4Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511629
EAN-Code: 4006825673685
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
B1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



2x 5,2Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512108
EAN-Code: 4006825652376
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



Ersatzkette 40cm 1.3 56T 3/8
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4500367
EAN-Code: 4006825681857
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511627
EAN-Code: 4006825673227
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511618
EAN-Code: 4006825672794
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511631
EAN-Code: 4006825673692
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit B1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Schneiden¹
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

1.5 Ah	81
2.0 Ah	108
2.5 Ah	134
3.0 Ah	159
4.0 Ah	212
5.2 Ah	276
6.0 Ah	319
8.0 Ah	425

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 5.2 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Holz - Kantholz 70x70 mm