Akku-Laubsauger

VENTURRO 36/240

Art.-Nr.: 3433640

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825665451

Mit dem Einhell Akku-Laubsauger VENTURRO 36/240 gehört mühsames Laubsammeln der Vergangenheit an! Der 36 V Akku-Laubsauger ist Teil der Power X-Change Familie. Mit einer Saugleistung von bis zu 740 m³/h entfernt das 4 kg leichte Gerät große Mengen Laub, das dank Häckselfunktion auf ein Zehntel zerkleinert im 45 Liter Qualitätsfangsack mit Sichtfenster zur Füllstandskontrolle landet. Per Umschalter kann zwischen Saug- und Blasfunktion mit max. 240 km/h gewechselt werden. Mit der Drehzahl-Elektronik und der Boost-Funktion werden Saug- & Blasleistung reguliert. Komfortabel in der Handhabung ist das Gerät dank Zusatzhandgriff, Reinigungsklappe, großen Rädern, Tragegurt und Wandhalterung. Lieferung ohne Akku & Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- TWIN-PACK Technologie: 2x 18V Power X-Change Akkus - mehr Power
- Bürstenloser Motor - mehr Power und längere Laufzeit
- Werkzeuglose Umstellung von Gebläse- und Saugfunktion
- Elektr. Drehzahlregulierung mit LED-Anzeige und Boost-Funktion
- Großer Fangsack mit Sichtfenster zur Füllstandandskontrolle
- Befestigung des Fangsacks per cleverem Schnellbefestigungssystem
- Integrierte Häckselfunktion inkl. zusätzlichem Metallmesser
- Reinigungsklappe mit Sicherheitsschalter zur mühelosen Reinigung
- Inkl. Zusatzhandgriff und komfortablem Tragegurt
- Softgrip für rutschfestes und komfortables Arbeiten
- Höhenverstellbare, abnehmbare Räder zur Gewichtsentlastung
- Integrierte Wandhalterung zur einfachen Aufbewahrung
- Abnehmbares Saugrohr zur platzsparenden Aufbewahrung
- Hohe Blasleistung mit Blas-Luftgeschwindigkeit bis max. 240 km/h
- Starke Saugleistung mit max. 740 m³/h
- Empfehlung für optimale Ergebnisse: 2,5 Ah Akku und größer
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)





















Technische Daten

- Leerlaufdrehzahl	8000 - 15000 min^-1
- Luftgeschwindigkeit	240 km/h
- Max. Saugleistung	740 m³/h
- Häckselfunktion	10:1
- Fangsackvolumen	45 L

Logistische Daten

- Produktgewicht (kg)	3.55
- Bruttogewicht (kg)	4.9
- Abmessungen Einzelverpackung	360 x 312 x 454 mm
- Stück pro Exportkarton	1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	4.9 kg
- Maße Exportkarton	360 x 305 x 450 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	580 | 1170 | 1352

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
Generierungsdatum: 17.08.2022 13:24

Als Sonderzubehör erhältlich



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



PXC Akku-Wandhalterung
Koffer
Art.-Nr.: 4514155
EAN-Code: 4006825658774
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change 1
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



2x 18V 2,5Ah PXC-Twinpack CB
Akku
Art.-Nr.: 4511524
EAN-Code: 4006825656206
Einhell Accessory



5,2Ah & 4A Fastcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512114
EAN-Code: 4006825656787
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB 1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle	Saugen[1] (Min.)	Saugen[2] (Min.)	Saugen[3] (Min.)	Blasen[4] (Min.)	Blasen[5] (Min.)	Blasen[6] (Min.)
1.5 Ah	17	7	4	19	7	4
2.0 Ah	23	9	5	25	9	5
2.5 Ah	27	10	6	28	10	6
3.0 Ah	35	14	8	37	14	8
4.0 Ah	46	17	10	49	18	10
5.2 Ah	56	21	13	58	21	13
6.0 Ah	70	27	16	74	28	16
8.0 Ah	92	34	20	98	36	20

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Min. elektronische Geschwindigkeit

2) Max. elektronische Geschwindigkeit

3) BOOST

4) Min. elektronische Geschwindigkeit

5) Max. elektronische Geschwindigkeit

6) BOOST

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
Generierungsdatum: 17.08.2022 13:24