



Einhell

PROFESSIONAL



Akku-Teleskop-Heckenschere

GP-HH 18/50 Li T BL-Solo

Art.-Nr.: 3410972

Ident.-Nr.: 21014

EAN-Code: 4006825681888

Die Einhell Professional Akku-Teleskop-Heckenschere GP-HH 18/50 Li T BL-Solo ist ein zuverlässiges Gerät der Power X-Change Familie für die kabellose Pflege hochgewachsener Hecken. Angetrieben wird das Gerät von einem Einhell Brushless Motor für mehr Kraft und längere Laufzeit. Nach Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Motor. Der Teleskopstiel ist werkzeuglos bis 2,9 m Gerätelänge verstellbar. Der Schneidkopf ist 8-fach neigbar und mit lasergeschnittenen, diamantgeschliffenen Messern sowie einem Anti-Blockier-System ausgestattet. Das robuste Metallgetriebe sorgt für eine hohe Lebensdauer. Zum Transport wird ein Schutzköcher mitgeliefert. Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie, 1x 18 V Akku notwendig
- Bürstenloser Motor – mehr Power und längere Laufzeit
- Brushless – 10 Jahre Motor-Garantie nach Registrierung
- Stufenlos und werkzeuglos verstellbarer Teleskopstiel
- 8-fach neigbarer Motorkopf zum flexiblen Arbeiten
- Messer aus lasergeschnittenem und diamantgeschliffenem Stahl
- Anti-Blockier-System für optimale Sicherheit bei der Arbeit
- Metallgetriebe für hohe Lebensdauer
- Angenehmer Halt dank integrierter Softgrip-Flächen
- Zusätzliche gummierte Haltefläche zum sicheren Arbeiten
- Stahlrahmen zum Schutz des Akkus vor Stößen
- Stabiler Köcher für Lagerung und Transport
- Inkl. Tragegurt zum ergonomischen Arbeiten
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät (separat erhältlich)

Technische Daten

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Schwertlänge | 550 mm |
| - Max. Schnittlänge | 500 mm |
| - Zahnabstand | 25 mm |
| - Schnitte pro Minute | 3200 min ⁻¹ |

Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| - Produktgewicht (kg) | 4.15 |
| - Bruttogewicht (kg) | 5.45 |
| - Maße Einzelverpackung | 1120 x 193 x 105 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 3 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 21 kg |
| - Maße Exportkarton | 1140 x 365 x 265 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 756 1536 1728 |



Als Sonderzubehör erhältlich



PXC Akku-Wandhalterung
PXC-Akku-Zubehör
Art.-Nr.: 4514155
EAN-Code: 4006825658774
Einhell Accessory



5,2 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC+ 18V 5-8Ah MULTI
Akku
Art.-Nr.: 4511600
EAN-Code: 4006825665055
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511627
EAN-Code: 4006825673227
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511553
EAN-Code: 4006825660869
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah SEALED
Akku
Art.-Nr.: 4511618
EAN-Code: 4006825672794
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Akku
Art.-Nr.: 4511341
EAN-Code: 4006825590593
Einhell Accessory



3,0 Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



2,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



4,0 Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



4-6 Ah Multi-Ah Power X-Change
Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511526
EAN-Code: 4006825656695
Einhell Accessory



18V 4Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511629
EAN-Code: 4006825673685
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack
Akku
Art.-Nr.: 4511631
EAN-Code: 4006825673692
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
B1
Akku
Art.-Nr.: 4511489
EAN-Code: 4006825638578



Power X-Quattrocharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512102
EAN-Code: 4006825649536
Einhell Accessory



Power X-Fastcharger 4A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512103
EAN-Code: 4006825650228
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Power X-Car Charger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512113
EAN-Code: 4006825655377
Einhell Accessory



Power X-Boostcharger 8A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512155
EAN-Code: 4006825670554
Einhell Accessory



18V Battery Charger 3,0A - PXC
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4514095
EAN-Code: 4006825655292
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



2x 4,0Ah & Twincharger Kit 1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512112
EAN-Code: 4006825655766
Einhell Accessory



18V 4-6Ah & 6A Boostcharger
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512143
EAN-Code: 4006825667653
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit B1
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Ein Akku Für alle Fälle

Laufzeit¹
(Min.)

1.5 Ah	15
2.0 Ah	20
2.5 Ah	25
3.0 Ah	30
4.0 Ah	40
5.2 Ah	52
6.0 Ah	60
8.0 Ah	80

Testaufbau:

1) -