

ASUS A31 Plus TG ARGB WHITE, Midi Tower, PC, Weiß, ATX, micro ATX, Mini-ITX, Multi, 16,5 cm

Micro/Mini/Flex-ATX - Mini-ITX - 3,5 " - Lüfter - USB 3.0 - USB Typ C - 9,1 kg

Gruppe	Gehäuse
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90DC00R3-B19000
EAN/UPC	4711387808863



Beschreibung

ASUS A31 Plus TG ARGB WHITE. Formfaktor: Midi Tower, Typ: PC, Produktfarbe: Weiß. Installierte Lüfter seitlich: 3x 120 mm, Installierte Lüfter hinten: 1x 120 mm, Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter: 120,140 mm. Unterstützte Hard-Disk Drive Größen: 2,5,3,5". Breite: 238 mm, Tiefe: 511 mm, Höhe: 435 mm. Verpackungsbreite: 290 mm, Verpackungstiefe: 566 mm, Verpackungshöhe: 493 mm

Hauptmerkmale

Allgemein	
Formfaktor	Midi Tower
Typ	PC
Produktfarbe	Weiß
Installierte Lüfter seitlich	3x 120 mm
Installierte Lüfter hinten	1x 120 mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter	120,140 mm
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen	2,5,3,5 "
Breite	238 mm
Tiefe	511 mm
Höhe	435 mm
Verpackungsbreite	290 mm
Verpackungstiefe	566 mm
Verpackungshöhe	493 mm

Ausführliche Details

Design	
Formfaktor	Midi Tower

Typ	PC
Produktfarbe	Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren	ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe	2
Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe	0
Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe	3
Anzahl der Erweiterungsslots	7
Beleuchtung	Ja
Farben der Beleuchtung	Multi
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)	Ja
Anti-Staubfilter	Ja
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
Ein-/Ausschalter	Ja
Max CPU Kühler-Höhe	16,5 cm
Max Grafikkarten-Länge	38 cm
Maximum PSU Länge	20 cm
Stromversorgung	
Netzteil enthalten	Nein
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	0
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse	1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss	Ja
Speichermedium	
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen	2,5,3,5 "
Kühlung	
Installierte Lüfter seitlich	3x 120 mm
Installierte Lüfter hinten	1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)	1

Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter	120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)	3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)	120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten	120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben	140,240,360,120,280 mm
	Gewicht und Abmessungen
Breite	238 mm
Tiefe	511 mm
Höhe	435 mm
Gewicht	9,1 kg
	Verpackungsdaten
Verpackungsbreite	290 mm
Verpackungstiefe	566 mm
Verpackungshöhe	493 mm
Paketgewicht	10,1 kg