

ASUS A31 Plus TG ARGB BLACK, Midi Tower, PC, Schwarz, ATX, micro ATX, Mini-ITX, Multi, 16,5 cm

3,5 " - Lüfter - USB 3.0 - USB Typ C - 9,1 kg

Gruppe	Gehäuse
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90DC00R0-B19000
EAN/UPC	4711387808856



Beschreibung

ASUS A31 Plus TG ARGB BLACK. Formfaktor: Midi Tower, Typ: PC, Produktfarbe: Schwarz. Platzierung der Stromversorgung: Boden. Installierte Lüfter seitlich: 3x 120 mm, Installierte Lüfter hinten: 1x 120 mm, Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter: 120,140 mm. Unterstützte Hard-Disk Drive Größen: 2.5,3.5". Breite: 238 mm, Tiefe: 511 mm, Höhe: 435 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Formfaktor	Midi Tower
Typ	PC
Produktfarbe	Schwarz
Platzierung der Stromversorgung	Boden
Installierte Lüfter seitlich	3x 120 mm
Installierte Lüfter hinten	1x 120 mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter	120,140 mm
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen	2,5,3,5 "
Breite	238 mm
Tiefe	511 mm
Höhe	435 mm

Ausführliche Details

	Design
Formfaktor	Midi Tower
Typ	PC
Produktfarbe	Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren	ATX, micro ATX, Mini-ITX

Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe	2
Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe	0
Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe	2
Anzahl der externen 5,25" Erweiterungseinschübe	0
Anzahl der Erweiterungsslots	7
Seitenfenster	Ja
Beleuchtung	Ja
Farben der Beleuchtung	Multi
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)	Ja
Anti-Staubfilter	Ja
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
Ein-/Ausschalter	Ja
Max CPU Kühler-Höhe	16,5 cm
Max Grafikkarten-Länge	38 cm
Maximum PSU Länge	20 cm
Stromversorgung	
Netzteil enthalten	Nein
Platzierung der Stromversorgung	Boden
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	0
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse	1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss	Ja
Speichermedium	
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen	2,5,3,5 "
Kühlung	
Installierte Lüfter seitlich	3x 120 mm
Installierte Lüfter hinten	1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)	1

Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter	120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)	3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)	120,140 mm
Mit installiertem Frontradiator	Nein
Hinterer Radiator installiert	Nein
Unterstützte Radiatorgrößen hinten	120 mm
Radiator oben installiert	Nein
Unterstützte Radiatorgrößen oben	140,240,360,120,280 mm
Gewicht und Abmessungen	
Breite	238 mm
Tiefe	511 mm
Höhe	435 mm
Gewicht	9,1 kg