

MUS-ERGO-03

Ergonomische kabelgebundene optische 6-Tasten-Maus, grau

KOMFORT UND PRÄZISION

- Ergonomisches Design minimiert die Belastung von Arm, Handgelenk und Hand
- Kein Mauspad erforderlich



Eigenschaften

- Ergonomische kabelgebundene optische Maus mit 6 Tasten
- Ergonomische vertikale Handposition verhindert Ermüdung und minimiert Probleme mit dem Handgelenk
- CPI-Taste für schnellen Wechsel der Auflösung (800-3200 DPI)
- Next/Previous-Tasten für schnelleres Surfen im Internet

Verpackungsdetails

Stückzahl pro Karton	30
Karton Volumen, m ³	0.092
Kartongewicht, kg	7.88
Abmessungen Verpackung (LxBxH):	229x145x85 mm
Abmessungen Umkarton (LxBxH):	480x465x410 mm
Ursprungsland	CN
EAN Code	8716309109000
Zolltarif-Nr.:	8522900090

Spezifikationen

Interface: USB

Optical resolution: 800, 1600, 2400, 3200 DPI selectable by the button

Power consumption: 5 V DC, up to 5 mA

Mouse: dimensions 105 x 68 x 85 mm, net weight 160 g

Operating conditions: -5...45 Celsius degrees, 10-80 % humidity

Cable length: 1.35M

Systemvoraussetzungen

Windows 7/8/10/11

Free USB port

CE-Erklärung

