成品尺寸:100x200mm
材质:157g铜版纸
正反印刷 风琴折

877C

OneOdio

# OneOdio Focus A5

Adaptive Hybrid ANC Headphones

Hi-Res AUDIO WIRELESS
Hi-Res AUDIO



Model: OneOdio A05 Pro

## User Manual

LDAC

UK REP
APEX CE SPECIALISTS LIMITED
Add.: 89 Princess Street, Manchester, M1 4HT, UK
Tel.: +441616371080
Email: info@apex-ce.com

EC REP
C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH
Add.: Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
Tel.: +4901746508451
Email: info@ce-connection.de

US Agent:
TRANS-PAC CHINA LLC
Add.: 3715 S 182nd Street, C120 Seatac, WA 98188-9993, US
Tel.: +1 (818) 818-0538
Email: lisaleeinchina@gmail.com


Manufacturer: YI ZHAO (SHENZHEN) CO., LIMITED
Add.: 6th Floor, T3 Creative Building, Shenzhen Colorful Huiwei Cultural and Creative Expo City, No. 5010 Baoan Avenue, Caowei Community, Hangcheng Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China.
Email: info@oneodio.com
Tel.: +85269403848

**Ochrona środowiska**
Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony. Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

FR
Cet appareil, ses accessoires et piles se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHETERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune
PAP 20
Made in China

FCC ID: 2A25A-A05PRO
IC: 28237-A05PRO



5 V ⎓ 600 mA

1.5h

中文
1. 音量加键
2. 音量减键
3. 多功能键
4. 蓝牙指示灯
5. ANC按键
6. 降噪麦/通话麦
7. USB-C接口 (充电/音频)
8. 充电指示灯
9. 泄气调音孔
10. 降噪麦克风

TC
1. 音量加鍵
2. 音量減鍵
3. 多功能鍵
4. 藍牙指示燈
5. ANC按鍵
6. 降噪麥/通話麥
7. USB-C接口 (充電/音訊)
8. 充電指示燈
9. 洩氣調音孔
10. 降噪麥克風

EN
1. Volume Up Button
2. Volume Down Button
3. Multi-Function Button (MFB)
4. Bluetooth Indicator Light
5. Active Noise Cancellation Button (ANC Button)
6. Noise-Cancelling/Call Microphone
7. USB-C Port (Charging/Audio)
8. Charging Indicator Light
9. Vent Tuning Hole
10. Noise-Cancelling Microphone

DE
1. Lauter-Taste
2. Leiser-Taste
3. Multifunktionstaste (MFB)
4. Bluetooth-Kontrollleuchte
5. Taste für aktive Rauschunterdrückung (ANC-Taste)
6. Mikrofon mit Rauschunterdrückung/Anruf
7. USB-C-Anschluss (Laden/Audio)
8. Ladekontrollleuchte
9. Entlüftung Abstimmungsloch
10. Mikrofon mit Rauschunterdrückung

FR
1. Bouton Augmenter le volume
2. Bouton Diminuer le volume
3. Bouton multifonction (BMF)
4. Voyant Bluetooth
5. Bouton de réduction active du bruit (bouton ANC)
6. Microphone à réduction de bruit/appel
7. Port USB-C (charge/audio)
8. Voyant de charge
9. Orifice de réglage de l'évent
10. Microphone à réduction de bruit

JP
1. 音量アップボタン
2. 音量ダウンボタン
3. 多機能ボタン (MFB)
4. Bluetoothインジケーターライト
5. アクティブノイズキャンセリングボタン (ANCボタン)
6. ノイズキャンセリング/通話マイク
7. USB-Cポート (充電/音声)
8. 充電インジケーターライト
9. ベントチューニングホール
10. ノイズキャンセリングマイク

IT
1. Tasto volume su
2. Tasto volume giù
3. Tasto multi-funzione (MFB)
4. Indicatore luminoso bluetooth
5. Tasto cancellazione attiva del rumore (pulsante ANC)
6. Cancellazione del rumore/Microfono di chiamata
7. Porta USB-C (Carica/Audio)
8. Indicatore luminoso di carica
9. Foro di regolazione dello sfiato
10. Microfono di cancellazione del rumore

ES
1. Botón Subir volumen
2. Botón Bajar volumen
3. Botón Multifunción (MFB)
4. Indicador luminoso de Bluetooth
5. Botón de cancelación de ruido activa (Botón ANC)
6. Micrófono de llamadas/cancelación de ruido
7. Puerto USB-C (Carga/Audio)
8. Indicador luminoso de carga
9. Orificio de ajuste de ventilación
10. Micrófono de cancelación de ruido

RU
1. Кнопка увеличения громкости
2. Кнопка уменьшения громкости
3. Многофункциональная кнопка (MFB)
4. Световой индикатор Bluetooth
5. Кнопка функции активного шумоподавления (кнопка ANC)
6. Шумоподавляющий/переговорный микрофон
7. Разъем USB-C Port (зарядка/аудио)
8. Световой индикатор зарядки
9. Вентиляционное отверстие

KR
1. 볼륨 업 버튼
2. 볼륨 다운 버튼
3. 다기능 버튼 (MFB)
4. 블루투스 지시등
5. 능동형 소음 제거 버튼 (ANC 버튼)
6. 소음 제거/통화 모니터링
7. C 타입 포트 (충전/오디오)
8. 충전 지시등
9. 환기조절구
10. 소음 제거 마이크

NL
1. Volume omhoog-knop
2. Volume omlaag-knop
3. Multifunctionele knop (MFB)
4. Bluetooth-indicatielampje
5. Actieve ruisonderdrukkingsknop (ANC Button)
6. Ruisonderdrukking/belmicrofoon
7. USB-C-poort (opladen/audio)
8. Indicatielampje opladen
9. Gaatje voor ventilatie-afstemming
10. Microfoon met ruisonderdrukking

TR
1. Sesi Aç Düğmesi
2. Sesi Kıs Düğmesi
3. Çok İşlevli Düğme (MFB)
4. Bluetooth Gösterge Işığı
5. Aktif Gürültü Engelleme Düğmesi (ANC Düğmesi)
6. Gürültü Engelleme/Arama Mikrofonu
7. USB-C Bağlantı Noktası (Şarj/Ses)
8. Şarj Gösterge Işığı
9. Havalandırma ayar yuvası
10. Gürültü Önleyici Mikrofon

PT
1. Botão Aumentar volume
2. Botão Diminuir volume
3. Botão multifunções (MFB)
4. Luz indicadora de Bluetooth
5. Botão de cancelamento ativo de ruído (botão ANC)
6. Microfone com cancelamento de ruído/chamada
7. Porta USB-C (carregamento/áudio)
8. Luz indicadora de carregamento
9. Orifício de ajuste de ventilação
10. Microfone com cancelamento de ruído

PL
1. Przycisk zwiększania głośności
2. Przycisk zmniejszania głośności
3. Przycisk wielofunkcyjny (MFB)
4. Kontrolka Bluetooth
5. Przycisk aktywnej redukcji szumów (przycisk ANC)
6. Mikrofon z redukcją szumów/rozmów
7. Port USB-C (ładowanie/audio)
8. Kontrolka ładowania
9. Otwór wentylacyjny
10. Mikrofon z redukcją szumów

1x Słuchawki OneOdio Focus A5 z Adaptive Hybrid ANC
1x Kabel USB-C do ładowania
1x Instrukcja obsługi

Global: +85269403848 (Mon to Fri 9:00 am-6:30 pm, UTC +8 HKT)

**FCC WARNING**
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure statement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

**IC Caution:**
Radio Standards Specification RSS-Gen, issue 5
- English:
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
This device may not cause interference.
This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
RF exposure statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

**French:**
Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
Déclaration d'exposition RF:
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

**Ochrona środowiska**
Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony. Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

## 保修條款

一、根據國家有關法規，全面實行三包。
OneOdio產品的使用者，將根據國家有關部門在2002年7月23日發佈的《家用視聽商品修理更換退貨責任規定》享受全面三包服務。
二、保修原則
1.在正常操作使用情況下，出現故障，未經拆修，自購買之日起產品主機七天包換，二年內保修，終身維護。
2.連接線等產品附件，如售前有品質問題可以"以新換新",不在保修範圍內。屬下列情況之一者不實行三包，但是可以實行收費修理：
a.人為因素造成的損壞，包括非正常工作環境下使用，不按說明書使用所引起的損壞等；
b.用戶私自拆機，自行維修，改裝或非經本公司聯保單位維修；C.因不可抗拒力(如水災、火災、地震、雷擊等)造成的損壞；d.無產品保修卡和有效購買憑證的；
e.產品保修卡和購買憑證與產品型號不符或者私自塗改。
三、保修方法
1.三包時，必須憑保修卡和有效購買憑證。如有遺失，請與本公司客服服務部聯繫，查詢使用者資訊檔案。
2.符合包換的產品，您可與代理商直接辦理換貨手續，換貨時，主機有故障，則免費更換本公司同規格，同型號主機;主機的配件有故障，則免費更換主機配件。
3.對需要維護的產品，您可與本公司指定的代理商或售後服務中心聯絡具體維修事宜。
4.保修卡在購買產品後請立即填寫。
5.請務必填寫好保修卡。請銷售人員在銷售現場協同顧客一起認真填寫保修資訊回執卡並寄回本公司，以便更好的享受本公司提供的專業服務。

**注意**
1.使用產品前請仔細閱讀本使用說明書並請妥善保管。
2.首次使用時，請先將本產品充滿電。
3.如果產品長期(超過2個星期)不使用，請對其充電。
4.必須選擇正規廠家生產且經過國家BSMI認證的充電器。
5.長時間連續使用耳機有損聽力，請合理控制使用時間及音量。
6.使用耳機會降低對外界聲音的感知力,請不要在可能威脅到安全的環境中使用耳機。

請勿將電池（電池組或已安裝的電池）長時間暴露於過熱的環境，例如陽光、火源等等。
請勿使用電池處於極端低溫條件下，否則可能導致過熱和熱失控。
請勿拆卸、打開或切碎充電式鈕扣型電池或通用電池。
如果鈕扣型電池漏液，請勿讓液體接觸皮膚或眼睛。如果已經接觸，請用大量清水沖洗患部並就醫。
使用前需要對充電式鈕扣型電池和通用電池充電。請務必參閱製造商說明或產品手冊的正確充電說明。
長時間存放後，可能需要對鈕扣型電池或通用電池多次充電和放電，才能達到最佳效能。
妥善處置。

**低功率電波輻射性電機管理辦法**
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## 產品保修卡

| 保修卡 | | | |
|---|---|---|---|
| 客戶資料 | | | |
| 型號 | | 售機單位 | |
| 客戶姓名 | | 聯繫電話 | |
| 銷售電話 | | 購買日期 | |
| 客戶位址 | | | |
| 銷售地址 | | | |
| 摘要 | | | |
| 日期 | 故障現象 | 檢修 | 備註 |
| | | | |

一兆聲學科技(深圳)有限公司
广东省深圳市寶安區航城街道草圍社區寶安大道5010號深圳多彩匯威文化創意博覽城T3創意大廈6層
www.oneodio.com
全國統一服務熱線:400-870-0835

設備名稱：Focus A5
Equipment name
型號（型式）：OneOdio A05 Pro
Type designation (Type)

| 單元 Unit | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 鎘 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium ($Cr^{+6}$) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電路板 | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外殼 | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 連接端子 | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 配件（USB線） | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1."○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 1: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考2."－"係指該項限用物質為排除項目。
Note 2: The "－" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

**警告**
電池有化學燒灼危險，請勿吞食。
本產品包含硬幣/按鈕電池。如果吞下硬幣/鈕扣電池，可能會在2小時內引起嚴重的體內燒灼並可能導致死亡。
將新電池和廢舊電池放置在兒童無法觸及之處。
如果電池槽未牢固關閉，請停止使用本產品並放置在兒童無法觸及之處。
如果您認為電池可能被吞嚥或落入體內的任何部位，請立即就醫。
若置換不同型式之電池有起火或爆炸風險