

Kaffeevollautomat LUCA



- Perfekter Kaffeegenuss auf Knopfdruck: Espresso, Lungo, Americano oder eine individuell programmierte Lieblingstasse
- Kompaktes, schlankes Design ideal für kleine Küchen
- Vorbrüh-Funktion für optimales Aroma
- Einfache Bedienung per Tastendruck, LED-Anzeige mit Touchfunktion
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf mit integrierter Beleuchtung
- Individuelle Programmierung und Speicherung der Tassengrößen
- Heißwasser-Funktion für verschiedene Teespezialitäten
- Thermoblock-Heizsystem und Pumpendruck bis zu 19 bar
- 5 einstellbare Mahlgrade für perfektes Mahlergebnis
- Energiesparend: Automatische Abschaltung nach 10–30 Minuten je nach Einstellung
- Abnehmbarer 1,2 Liter Wassertank
- 160 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- Leichte Reinigung: entnehmbare Brühgruppe, Abtropfschale und Kaffeesatzbehälter
- Integriertes Entkalkungsprogramm mit Anzeige

- Leistung: 1.235–1.470 W, 220–240 V~, 50/60 Hz
- Maße (BxTxH): ca. 40 x 18 x 31,4 cm
- Kabel: ca. 100 cm
- Farbe: Schwarz/Silber
- Gewicht: ca. 8,2 kg
- Material: Kunststoff
- Zubehör:



Bestell-Nr.: 28835
VE: 1
PE:

EAN: 40 11689 288357
VE-EAN: 40 11689 288357

UVP: 299,99 €

VE = Verpackungseinheit | PE = Paletteneinheit

UVP = Die Preise gelten pro Stück inkl. ges. MwSt. (*= 7 % MwSt.) | ECK = Die Preise gelten pro Stück zzgl. ges. MwSt. (*= 7 % MwSt.)
Geräte, die mit SELECT gekennzeichnet sind, sind in erster Linie zur Streckenlieferung an den Elektro-Einzelhandel vorgesehen.

Änderungen und Irrtümer in Ausstattungsmerkmalen, Technik, Farben und Design vorbehalten.

© UNOLD AG

Stand: 29.01.2025