

# Akku-Trennschleifer

## CE001GZ03

XGT • 2x40V max. • 355 mm • 127 mm

**Leichter und vibrationsarmer Akku-Trennschleifer für den täglichen Einsatz**

Für Nassschnitte geeignet, der Schlauch für die Wasserzufuhr verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt. AFT stoppt den Motor beim Blockieren der Maschine.



### Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	2 x 40 V
Akkutyp	Li-ion
Leerlaufdrehzahl	5300 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe	127 mm
Bohrung	20 / 25,4 mm
Scheiben-Durchmesser	355 mm
Motorbremse	✓
Vibrationswerte, Schneiden von Beton	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Schneiden von Beton	1,5 m/s <sup>2</sup>
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	120 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	109 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Produktgewicht	10,3 kg
Gewicht inkl. Akku	12,3 - 14,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	786 x 272 x 433

**EAN 0197050011121**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- Besonders geringe Vibrationen schützen den Anwender
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Mit Motorbremse
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**123121-2**  
Schlauchkupplung 1/2"



**191W53-9**  
Adapterring-Set

**LMWAVE**  
Leatherman-Multitool



**782037-6**  
Steckschlüssel 13-19



## Optionales Zubehör

**E-12996**  
Diamanttrennscheibe 355mm



**B-13275**  
Diamanttrennscheibe Comet Asphalt



**B-13465**  
Diamanttrennscheibe Quasar 350mm



**B-13552**  
Diamanttrennscheibe Comet 350mm



**B-54053**  
Diamanttrennscheibe Nebula 350mm



**B-55348**  
Diamantscheibe Rettung 350 mm



**B-10665-5**  
Trennscheibe



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

