

Akku- Schwingschleifer

BO007CGZ

XGT • Connector • 93x185 mm •
6.000 - 12.000 min⁻¹ • 2,0 mm Hub
• 1,6 m Kabel

Sehr handlicher und leichter Schwingschleifer. Betrieb wahlweise mit 40V max. Akku oder PDC-Connector-Akku

Sehr handlich und leicht durch separat über Adapterkabel angeschlossenen Akku. Sehr gute Staubabsaugung durch die Grundplatte in die integrierte Staubbox oder über eine Fremdabsaugung, die über AWS angesteuert werden kann. Die regelbare Schwingzahl ermöglicht perfekte Ergebnisse bei jedem Material.



Technische Details

Akkuspannung	40 V
Leerlauf-Oszillation	6000 - 12000 min ⁻¹
Schleifplattengröße	93 x 185 mm
Schwingkreis	2 mm
Schalldruckpegel (L _{pA})	77 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Schleifen einer Metallplatte	3,1 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Schleifen einer Metallplatte	1,5 m/s ²
Produktgewicht	1,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	263 x 92 x 106 mm

Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Das Auto-Start Wireless System (AWS) stellt über Bluetooth eine Verbindung zum Staubsauger her
- Besonders handlich und leicht durch separierte Stromversorgung über Adapter. Der Akku kann bspw. am Gürtel getragen werden
- Konstantelektronik hält die Drehzahl konstant und ermöglicht gleichmäßiges Schleifen
- Soft-Start für weiches Anlaufen

EAN 0197050007797

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

122G32-0
Staubsack



194679-8
Armschlaufe



327D66-2
Werkzeughalter



413Y47-9
WKZ-Muffe 22



451271-6
Lochungsplatte



D-78841
Netzschleifmittel A120 93x185mm



D-78885
Schleiftellerschutz 93x185mm Klett



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

1914H3-6
Akku-Adapter 1,6m



Optionales Zubehör

122G32-0
Staubsack



1914H5-2
Akku-Adapter 5m



194679-8
Armschlaufe



413Y47-9
WKZ-Muffe 22



451271-6
Lochungsplatte



D-78835
Netzschleifmittel A80 93x185mm



D-78841
Netzschleifmittel A120 93x185mm



D-78857
Netzschleifmittel A180 93x185mm



D-78863
Netzschleifmittel A240 93x185mm



D-78879
Netzschleifmittel A320 93x185mm



D-78885
Schleiftellerschutz 93x185mm Klett



E-19629
Schleifpapier P40 93x185mm Klett



E-19635
Schleifpapier P60 93x185mm Klett



E-19641
Schleifpapier P80 93x185mm Klett



E-19657
Schleifpapier P100 93x185mm Klett



E-19663
Schleifpapier P120 93x185mm Klett



E-19685
Schleifpapier P180 93x185mm Klett



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

