

Akku-Schlagschrauber

TW002GZ

XGT • 40V max. • 1/2" • 1.700 Nm
• 0 - 1.800 min⁻¹

Kompakter und leichter 1/2" Akku-Schlagschrauber für anspruchsvolle Arbeiten wie Fahrwerkswartung

Leistungsstarker XGT Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Werkzeugaufnahme. Er liefert ein Anzugsdrehmoment von 1.700 Nm und ein Lösemoment von bis zu 2.200 Nm. Der Auto-Stopp-Modus stoppt, nachdem die Schraube / Mutter ausreichend gelöst bzw. angezogen wurde. Der gummierte Softgriff sorgt für einen sicheren Halt.



Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Max. Ausgangsleistung	850 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 850 / 900 / 1000 / 1800 min ⁻¹
Drehmoment max.	280 / 630 / 1100 / 1700 Nm
Lösedrehmoment	2200 Nm
Standardschrauben	M12 - M36
Hochfeste Schrauben	M10 - M27
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 1700 / 1800 / 2000 / 2400 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme:	1/2 "
Schallleistungspegel (L _{WA})	103 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	95 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Anziehen unter	24 m/s ²

Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Dreistufige Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf
- 4-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung für ein breites Anwendungsspektrum
- Der Auto-Stopp-Modus stoppt die Maschine, nachdem die Schraube/Mutter ausreichend gelöst bzw. angezogen wurde
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

EAN 0197050006530

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

251314-2

Schraube M4x12



B-55706

Schlagnuss-Verlängerung 1/2"



B-55712

Schlagnuss-Verlängerung 1/2"



B-55728

Schlagnuss-Verlängerung 1/2"



B-68448

Bit-Adapter 1/2"4KT - 1/4"6KT



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

