

Kombihammer

HR2670

800 W • SDS-PLUS • 26 mm • 3,0 J

Leistungsfähiges Gerät zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln

Kompakter und leistungsfähiger Kombihammer, kompatibel mit SDS-PLUS Einsteckwerkzeugen. Geeignet zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Motorleistung 800 W, Drehzahl kann zwischen 0 und 4.500 min⁻¹ mittels Schalter eingestellt werden. Einzelschlagstärke: 3,0 J, optimaler Bohrbereich: 8-20 mm in Beton, max. Bohrleistung: 26 mm in Beton.



Technische Details

Leistungsaufnahme	800 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1500 min ⁻¹
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 4500 min ⁻¹
Bohrleistung in Holz	32 mm
Bohrleistung in Beton	26 mm
Bohrleistung in Stahl	13 mm
Einzelschlagstärke	3,0 J
Bohrleistung Bohrkronen	68 mm
Passend für SDS-PLUS	✓
Länge des Netzkabels	4,0 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	102 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	94 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel	2,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	362 x 77 x 207 mm
Max. Ausgangsleistung	550 W

Spezifikationen

- 3 Betriebs-Modi: Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- SDS-PLUS Aufnahme
- Lock ON Arretierungsknopf für Dauereinsatz

EAN 0197050007131

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

122G56-6
Seitengriff

321144-6
Tiefenanschlag

821925-3
Transportkoffer Kunststoff

Optionales Zubehör

1914L7-6
Absaugset Bohren



1914L9-2
Absaugset Stemmen



1914M0-7
Absaugset Stemmen



321144-6
Tiefenanschlag

Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

