

Akku-Astsäge

DUC150Z

18V • 15 cm • 8 m/s

Leichte und kompakte Astsäge ideal zum Ausasten und für Korrekturschnitte.

Leicht zu bedienende LXT Akku-Astsäge mit werkzeugloser Kettenmontage und -spannung sowie automatischer Kettenschmierung. Ideal für Garten- und Landschaftsbau, Baumpflege und für Korrekturschnitte.



Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp	Li-ion
Max. Ausgangsleistung	320 W
Tank Kettenöl	55 ml
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Schienenlänge	150 mm (6")
Kettenteilung	0,325 "
Kettenstärke	0,043 "
Schienennutbreite	1,1 mm
Treibgliederzahl	32
Schalleistungspegel (L _{WA})	87 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	79 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Holz schneiden	4,8 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Holz schneiden	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku	1,7 - 2,0 kg

Spezifikationen

- Kompaktes und handliches Design
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz
- Automatische Kettenschmierung
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

EAN 0197050000835

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

1912E8-3

Sägekette 80TXL 15 cm



1912F1-4

Sägeschiene 80TXL 15 cm



199897-3

Sägekettenöl 100 ml



413T67-3

Sägekettenschutz 150 mm



D-70948

Feilenhalter mit Rundfeile



Optionales Zubehör

1910U0-9

Sägekettenöl Biotop



1910U1-7

Sägekettenöl Biotop



1912E8-3

Sägekette 80TXL 15 cm



1912F1-4

Sägeschiene 80TXL 15 cm



1913K4-9

Holster



195093-1

Sägekettenöl Mineral Plus



199897-3

Sägekettenöl 100 ml



413T67-3

Sägekettenschutz 150 mm



D-70948

Feilenhalter mit Rundfeile



D-72154

Schärfset Ø 4,0 mm



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

