

# Akku-Astsäge

## DUC101RX06

18V • 10 cm • 8 m/s

**Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte, speziell für die Park- und Baumpflege**

Einfach zu verwendende, leichte und kompakte Akku-Astsäge, für eine problemlose Park- oder Baumpflege. Moderne werkzeuglose Wechsel- und Sägeketten-Spannungseinstellung. Die Kettenspannung ist durch einfaches Lösen und Schließen des Hebels möglich, so wird die Spannung der Sägekette automatisch angepasst. Der bewegliche Sägekettenschutz gewährleistet mehr Sicherheit. Mit einem Sichtfenster am Öltank zur Kontrolle des Ölstands.



### Technische Details

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Akkuspannung                                           | 18 V                 |
| Max. Ausgangsleistung                                  | 320 W                |
| Tank Kettenöl                                          | 55 ml                |
| Kettengeschwindigkeit                                  | 8,0 m/s              |
| Schienenlänge                                          | 100 mm (4")          |
| Kettenteilung                                          | 0,325 "              |
| Schienennutbreite                                      | 1,1 mm               |
| Treibgliederzahl                                       | 26                   |
| Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> )                | 87 dB(A)             |
| Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )                    | 76 dB(A)             |
| K-Wert Geräusch                                        | 3 dB(A)              |
| Vibrationswerte, Holz schneiden                        | 4,6 m/s <sup>2</sup> |
| Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Holz schneiden | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Gewicht inkl. Akku                                     | 1,6 - 2,0 kg         |
| Produktabmessung (L x B x H)                           | 408 x 90 x 249 mm    |

### Spezifikationen

- Kompaktes und handliches Design
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Automatische Kettenschmierung
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt
- Elektronische Bremse für maximale Effizienz und Anwenderschutz



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**1910V6-4**  
Sägekette 80TXL 10cm



**1910W0-3**  
Sägeschiene 80TXL 10cm



**1911W5-9**  
Kettenrad .325" 80TXL



**1913K4-9**  
Holster



**199897-3**  
Sägekettenöl 100 ml



**413M40-1**  
Sägekettenschutz



**D-70948**  
Feilenhalter mit Rundfeile



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

**BL1850B**  
Akku BL1850B



**BL1830B**  
Akku BL1830B



**DC18RC**  
Schnellladegerät DC18RC



## Optionales Zubehör

**1910U0-9**  
Sägekettenöl Biotop



**1910U1-7**  
Sägekettenöl Biotop



**1910V6-4**  
Sägekette 80TXL 10cm



**1910W0-3**  
Sägeschiene 80TXL 10cm



**1911W5-9**  
Kettenrad .325" 80TXL



**195093-1**  
Sägekettenöl Mineral Plus



**199897-3**  
Sägekettenöl 100 ml



**413M40-1**  
Sägekettenschutz



**821551-8**  
MAKPAC Gr. 3



**8357V2-1**  
Tiefziehteil für MAKPAC



**D-70948**  
Feilenhalter mit Rundfeile



## Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

