

Akku-Bohrschrauber

DF001GD203

XGT • 40V max. • 140 Nm •
0-2.600 min⁻¹

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation.
Ein Akku-Bohrschrauber für höchste Ansprüche

Leistungsstarker 40V max. Akku-Bohrschrauber für schwere Arbeiten. Mit 2-Gang-Getriebe für hohe Drehzahl. Das Drehmoment von 140 Nm ist elektronisch in 41 Stufen einstellbar. Die AFT-Technologie verhindert das Herumreißen der Maschine bei blockierendem Werkzeug.



Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 650 / 0 - 2600 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	140 / 68 Nm
Drehmomenteinstellungen	41 / 21
Bohrleistung in Holz	76 mm
Bohrleistung in Stahl	20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schalldruckpegel (L _{pA})	75 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	2,7 - 3,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	181 x 86 x 282 mm
Akkutyp	Li-ion
Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	76 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	76 mm
Vibrationswerte, Bohren in Metall	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert),	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

EAN 0197050011138

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

127552-7
Seitengriff komplett



346317-0
Einhängerbügel

LMSIDEKICK
Leatherman Multi-Tool



784637-8 (2x)
PH/LS Doppelbit



835F93-2
Tiefziehteil für MAKPAC



821551-8
MAKPAC Gr. 3



763252-1
Schnellspannbohrfutter 13mm



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

191B36-3 (2x)
Akku BL4025



191E07-8
Schnellladegerät DC40RA



Optionales Zubehör

127552-7
Seitengriff komplett



763252-1
Schnellspannbohrfutter 13mm



821551-8
MAKPAC Gr. 3



D-75415
Erdborhrer



D-75421
Erdborhrer



D-75437
Erdborhrer



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

