

Datenblatt

Power USB-C Einbausteckdose PD/QC 60 W ohne LED mit Montageplatte

Art. Nr. 67352551

13.03.2025

Eingangsspannung:	8 – 30 V DC
Ausgangsspannung:	5 – 20 V DC
Ausgangsstrom max.:	siehe Tabelle
Ausgangsleistung max.:	60 W

Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom max.
12,0 V	5,0 V	3,0 A
	9,0 V	3,0 A
	12,0 V	3,0 A
	15,0 V	3,0 A
	20,0 V	3,0 A
24,0 V	5,0 V	3,0 A
	9,0 V	3,0 A
	12,0 V	3,0 A
	15,0 V	3,0 A
	20,0 V	3,0 A

Ladeprotokoll:	Power Delivery, Quick Charge, PPS u.a.
Stromaufnahme Leerlauf:	< 5 mA
Schutz bei:	Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Verpolung und Übertemperatur
Paneldicke:	2 – 16 mm
Einbaubohrung:	min. 28 mm Ø bei Paneldicke bis 14 mm min. 36 mm Ø bei Paneldicke über 14 mm

**Power USB-C Einbausteckdose PD/QC 60 W ohne LED
mit Montageplatte**

Art. Nr. 67352551

13.03.2025

Material:

Gehäuse: Makrolon

Montageplatte: ABS

Temperaturbelastung: max. 110 °C

Kabel:

Litze: FLYR 0,5 mm² rot (+), schwarz (-)

Länge: ca. 150 mm

