

Datenblatt

12.03.2025

Winkelbarer USB-C PD/QC Ladestecker 60 W

Art. Nr. 67302701

Eingangsspannung:	8 - 30 V DC
Ausgangsspannung:	5 -20 V DC
Ausgangsstrom max.	siehe Tabelle
Ausgangsleistung max.	60 W

Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Ausgangsstrom max.
12,0 V	5,0 V	3,0 A
	9,0 V	3,0 A
	12,0 V	3,0 A
	15,0 V	3,0 A
	20,0 V	3,0 A
24,0 V	5,0 V	3,0 A
	9,0 V	3,0 A
	12,0 V	3,0 A
	15,0 V	3,0 A
	20,0 V	3,0 A

Ladeprotokoll:	Power Delivery; Quick Charge, PPS
Stromaufnahme:	< 5 mA (Leerlauf)
Schutz bei:	Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Verpolung und Übertemperatur
Anschlüsse:	Zigarettenanzünderdose / Normsteckdose
Kontroll- LED	blaue LED

Datenblatt

12.03.2025

Winkelbarer USB-C PD/QC Ladestecker 60 W

Art. Nr. 67302701

Material:

Gehäuse:	ABS
Temperaturbelastung:	max. 110 °C
Anschlußfeder:	Cu Sn 6
Oberfläche:	blank gebeizt
Kontaktfeder:	Cu Zn 37 F45
Oberfläche:	gal. Ni 5
Steckerstift:	Cu Zn 40 Pb 2
Oberfläche:	gal. Ni 5

