



RW 18 LTX BL 120

- Robustes Akku-Rührwerk für kraftvolles Mischen und Rühren bis 30 Liter
- Schnellstopp ohne Nachlaufen bei Loslassen des Gasgeberschalters
- Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronischer Sanftanlauf für spritzfreies Arbeiten
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Komfortables Führen durch gummierte, ergonomische Handgriffe und ausbalanciertem Schwerpunkt
- Geschützte Position des Akkupacks zwischen den Handgriffen mit guter Sicht auf die Kapazitätsanzeige
- Gummiecken am Gehäuse zum Schutz vor Beschädigungen, sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	601164850
EAN-Code	4061792258730
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 820 /min
Gänge	1
Max. Rührkorb-Durchmesser	120 mm
Max. empfohlene Mischmenge	30 l
Werkzeugaufnahme	Innengewinde M 14
Gewicht ohne Akkupack	3.4 kg
Gewicht mit Akkupack	4 kg

Lieferumfang

Rührstab Typ RS-R3 (Ø 120 mm), Verlängerung, Maulschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät