



OFV 18 LTX BL 12

- Kraftvolle Akku-Oberfräse mit großem Fräshub von 50 mm für eine Vielzahl von Fräsarbeiten
- Leistungsstarker Brushless-Motor für hervorragende Fräsgeschwindigkeit in Holz und holzähnlichen Werkstoffen
- Millimetergenaue Einstellung der Frästiefe durch Dreistufen-Anschlag und zusätzliche Feinjustierung mit Skala
- Stabile und verwindungssteife 2-Säulen-Führung für höchste Präzision
- Variable Drehzahlregelung für eine materialgerechte Drehzahl bei jeder Anwendung
- Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für exakten Rundlauf der Fräser
- Spindelarretierung zum einfachen Fräserwechsel
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Ausgerüstet für viele Einsätze: Parallelanschlag, Kopierflansch und Absaugadapter

Bestell-Nr.	601743660
EAN-Code	4061792257283
Art des Akkupacks	LiHD
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	2 x 5.5 Ah
Max. Hubhöhe	50 mm
Leerlaufdrehzahl	11000 - 25000 / min
Spannbohrung der Spannzange	6 / 8 / 12 mm
Gewicht ohne Akkupack	2.9 kg
Gewicht mit Akkupack	3.9 kg

Lieferumfang

Absaugadapter, Parallelanschlag, Kopierflansch, Spannzange 12 mm, Spannzange 8 mm, Reduzierstück 12 mm auf 6 mm, Maulschlüssel, 2 LiHD Akkupacks (18 V/5,5 Ah), Schnellladegerät ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 340