



FMV 18 LTX BL 8

- Leichte, kompakte Akku-Kantenfräse zum einhändigen Profilfräsen, Trimmen und Nuten
- Leistungsstarker Brushless-Motor für hervorragende Fräsgeschwindigkeit in Holz und holzähnlichen Werkstoffen
- Exakte, stufenlose Tiefeneinstellung und Fixierung der Motor-einheit über Zahnstangengewinde
- Variable Drehzahlregelung für eine materialgerechte Drehzahl bei jeder Anwendung
- Perfekte Ergonomie und günstige Schalteranordnung für maximalen Komfort auch bei einhändiger Bedienung
- Transparente Grundplatte für maximale Sicht auf Fräser und Werkstück
- Gehärtete und geschliffene auswechselbare Spannzange für exakten Rundlauf der Fräser
- Spindelarretierung zum einfachen Fräserwechsel
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Ausgerüstet für viele Einsätze: Parallelanschlag, Kopierflansch, Rollenführung und Absaugadapter

Bestell-Nr.	601742850
EAN-Code	4061792249080
Akkuspannung	18 V
Max. Hubhöhe	40 mm
Leerlaufdrehzahl	4800 - 29000 /min
Spannbohrung der Spannzange	6 / 8 mm
Gewicht ohne Akkupack	1 kg
Gewicht mit Akkupack	1.6 kg

Lieferumfang

Absaugadapter, Parallelanschlag, Rollenführung, Kopierflansch, Spannzange 8 mm, Spannzange 6 mm, Mausschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät