



RW 18 LTX BL 140-2

- Universelles Akku-Rührwerk mit zwei Gängen zum kraftvollen Rühren und Mischen bis 50 Liter
- SafetyStop für sicheres und sauberes Arbeiten: Schnellabschaltung im Dauerbetrieb bei Blockieren oder Kontrollverlust
- Schnellstopp ohne Nachlaufen bei Loslassen des Gasgeberschalters
- Hohes Drehmoment durch Zweiganggetriebe für zähflüssige Materialien
- Kraftvoller Brushless-Motor für höchste Effizienz und lange Akku-Laufzeit
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronischer Sanftanlauf für spritzfreies Arbeiten
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Komfortables Führen durch gummierte, ergonomische Handgriffe und ausbalanciertem Schwerpunkt
- Geschützte Position des Akkupacks zwischen den Handgriffen mit guter Sicht auf die Kapazitätsanzeige
- Gummiecken am Gehäuse zum Schutz vor Beschädigungen, sicheres Ablegen und rutschfestes Anlehnen an die Wand
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Bestell-Nr.	601165850
EAN-Code	4061792258747
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	0 - 280 / 0 - 610 / min
Gänge	2
Max. Rührkorb-Durchmesser	140 mm
Max. empfohlene Mischmenge	50 l
Werkzeugaufnahme	Innengewinde M 14
Gewicht ohne Akkupack	4.2 kg
Gewicht mit Akkupack	4.8 kg

Lieferumfang

Rührstab Typ RS-R3 (Ø 140 mm), Verlängerung, Maulschlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät