



Basic 270-50 OF Silent

- Leise, komfortabel, mobil: Silent-Kompressor für den universellen Einsatz mit vielen cleveren Details
- Besonders leiser Betrieb durch innovative Bauform des Aggregats, ideal für den Einsatz in lärmsensibler Umgebung oder engen Räumen
- Ölfreies Zwei-Zylinderaggregat für einfachen Transport und wartungsarmen Betrieb
- VarioGrip: Bequem ziehen und platzsparend arbeiten durch verschiebbaren Zugbügel mit Komforthandgriff
- Alles dabei: Aufnahme für Druckluftschlauch und zwei Druckluftwerkzeuge, Steckplätze für Kleinzubehör und praktische Kabelaufwicklung am Kompressor
- Alles im Blick: bedienfreundliches Display mit großen Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck, Druckeinstellung und Schlauchanschluss
- Condor Druckschalter für zuverlässige Funktion und Regelung
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Komfortabler Kondensatablass über Kugelhahn mit Flügelgriff
- Keine Prüfung vor Inbetriebnahme notwendig
- 10 Jahre Kesselgarantie gegen Durchrostung
- Easy Setup: cleveres Verpackungskonzept für schnelle, einfache Montage von Rädern und Gummifüßen beim Auspacken

Bestell-Nr. EAN-Code	601594000 4061792270183
Ansaugleistung	250 l/min
Füllleistung	130 l/min
Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck)	120 l/min
Max. Druck	10 bar
Nennaufnahmeleistung	1.5 kW
Max. Drehzahl	1400 /min
Kesselgröße	50 l
Schalldruckpegel (LpA)	61 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	81 dB(A)
Abmessungen	715 x 390 x 650 mm
Gewicht	37 kg
Kabellänge	2 1/2 / 98 7/16 "

Lieferumfang

Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung