



TDP 6200/4 Inox

- Tauchdruckpumpe mit Schwimmerschalter für die Gartenbewässerung und Versorgung anderer Verbraucher aus tiefergelegenen Quellen wie Brunnen oder Zisternen
- Kraftvolles 4-stufiges Pumpen-Laufwerk sorgt für konstant hohem Druck
- Schwimmende Entnahme an der Wasseroberfläche bei Sedi-mentbelastung schnell und einfach installierbar
- Höhenverstellbarer Schwimmerschalter schaltet die Pumpe bei Überschreiten des definierten Wasserstands ein und bei Erreichen wieder aus
- Bis zu 3 Regner können gleichzeitig an die Pumpe angeschlossen werden
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Integriertes Rückschlagventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Wasser in die Pumpe
- Lange Lebensdauer der Pumpe dank robustem Gehäuse aus korrosionsbeständigem Edelstahl, integriertem Filter und hochwertiger Gleitringdichtung
- Ergonomischer Tragegriff für bequemen Transport

Bestell-Nr.	601772000
EAN-Code	4061792265448
Nennaufnahmeleistung	1100 W
Max. Fördermenge	6200 l/h
Max. Förderhöhe	47 m
Max. Druck	4.7 bar
Max. Eintauchtiefe	12 m
Druckanschluss	1" Innengewinde
Pumpengehäuse	Edelstahl/Kunststoff
Schutzart IP	IP X8
Max. Korngröße bis	1 mm
Anzahl der Laufräder	4
Abmessungen	210 x 189 x 530 mm
Gewicht	8.3 kg
Kabellänge	15 m

Lieferumfang

Schwimmerschalter, Ablassseil