

Xemio-860

MP3/MP4 Player with Bluetooth and 8GB memory



EN

- Bluetooth 5.3
- 2,4" (6,1 cm) TFT LCD display
- 8GB internal memory
- Audio formats: MP3, WMA, FLAC
- Photo formats: JPG and BMP
- Video formats : AMV
- E-book function supports TXT files
- Voice recording function
- Playback time in music mode max. 18 hours
- Random and Normal play
- Built in microphone
- Integrated (Lithium Polymer) rechargeable battery (3.7V, 300mAh)
- Accessories : USB cable, Earphone
- Connections: 3,5mm earphone jack, micro SD card reader for cards up to 256GB, USB-C connector

DE

- Bluetooth 5.3
- 2,4" (6,1 cm) TFT LCD-Bildschirm
- 8 GB interner Speicher
- Audioformate: MP3, WMA, FLAC
- Fotoformate: JPG und BMP
- Videoformate: AMV
- E-Bookfunktion unterstützt TXT
- Sprachaufzeichnungsfunktion
- Spielzeit im Musikmodus max. 18 Stunden
- Zufällige und normale Wiedergabe
- Integrierter Mikrofon
- Integrierter (Lithium Polymer) Akku (3.7V, 300mAh)
- Inklusive: USB-Kabel, Kopfhörer
- Anschlussbuchse: 3,5 mm Kopfhörerbuchse
- Micro SD-Kartenleser für Karten bis zu 256GB
- USB-C-Anschluss

NL

- Bluetooth 5.3
- 2,4" (6,1 cm) TFT LCD scherm
- 8 GB intern geheugen
- Audioformaten: MP3, WMA, FLAC
- Fotoformaten: JPG & BMP
- Videoformaten: AMV
- Ebook functie ondersteunt TXT bestanden
- Stemopname functie
- Speeltijd in muziekmodus max. 18 uur
- Willekeurige en normale afspeelmodus
- Ingebouwde microfoon
- Ingebouwde oplaadbare (Lithium Polymeer) batterij (3.7V, 300mAh)
- Inclusief: USB kabel, Oortelefoon
- Aansluitingen: 3,5 mm hoofdtelefoon uitgang, Micro SD kaartslot voor kaarten tot 256GB, USB-C-connector

FR

- Bluetooth 5.3
- Écran LCD/TFT 2,4 pouces (6,1 cm)
- Mémoire interne de 8 GB
- Formats audio: MP3, WMA, FLAC
- Formats photos: JPG et BMP
- Formats video : AMV
- La fonction E-book prend en charge les fichiers TXT
- Fonction enregistrement de voix
- Temps de lecture en mode audio max. 18 heures
- Lecture normale et aléatoire
- Microphone intégré
- Batterie rechargeable intégrée (Lithium Polymère) (3.7V, 300mAh)
- Inclus: Câble USB, Écouteur
- Connexion: Prise casque 3,5 mm, Lecteur de carte micro SD pour les cartes jusqu'à 256GB, Connecteur USB-C

ES

- Bluetooth 5.3
- Pantalla TFT LCD de 2,4" (6,1 cm)
- Memoria interna 8 GB
- Formatos de audio: MP3, WMA, FLAC
- Formatos imagen: JPG y BMP
- Formatos de video: AMV
- Función e-book compatible con formato TXT
- Función de grabación de voz
- Tiempo aproximado de reproducción en modo audio max. 18 horas
- Reproducción aleatoria y normal
- Micrófono incorporado
- Batería recargable (Lithium Polymer) integrada (3.7V, 300mAh)
- Incluye: Cable USB, Auricular
- Conexiones: toma para auriculares de 3.5mm, Lector de tarjetas micro SD hasta 256GB, Conector USB-C

DATA

- Power source: DC 5V 500mA
- Integrated (Lithium Polymer) rechargeable battery (3.7V, 300mAh)
- Dim. unit : 90 x 10,2 x 40 mm (WxDxH)
- Gift box Dim. : 120 x 30 x 145 (WxDxH)
- Net/Gross Weight: 0,13 kg / 0,15 kg
- Inner/Outer carton quantity: 5pcs / 20 pcs
- EAN-code: 8711902080992 (Black)
- 8711902081012 (Blue)
- 87119020801036 (Green)
- Custom code: 8519819590

Container quantity :
20' ft : 35000pcs
40' ft : 77000pcs
40'HQ : 95200pcs

Subject to changes without prior notice



V2 15-11-2023

www.lenco.com