

Xemio-861

MP3 Player with 8GB Micro SD Card



**+
FM
Radio**

EN

- 1,8" (4,5 cm) TFT LCD display
- 8GB micro SD card
- Bluetooth 4.2
- Fabric finishing
- FM radio
- Audio formats: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
- Photo formats: JPG, BMP and GIF
- Video formats : AVI
- E-book function supports TXT files
- Voice recording function
- Playback time in music mode max. 14 hours
- Accessories : USB cable, Earphone
- Connections: Micro USB port, Micro SD card reader for cards up to 64GB, 3,5 mm earphones jack

DE

- 1,8" (4,5 cm) TFT LCD-Bildschirm
- 8 GB micro SD Karte
- Bluetooth 4.2
- Stoffbezug
- FM-Radio
- Audioformate: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
- Fotoformate: JPG, BMP und GIF
- Videoformate: AVI
- E-Bookfunktion unterstützt TXT
- Sprachaufzeichnungsfunktion
- Spielzeit im Musikmodus max. 14 Stunden
- Inklusiv: USB-Kabel, Kopfhörer
- Anschlussbuchse: Micro-USB Port, Micro SD-Kartenleser für Karten bis zu 64GB, 3,5 mm Kopfhörerbuchse

NL

- 1,8" (4,5 cm) TFT LCD scherm
- 8 GB micro SD kaart
- Bluetooth 4.2
- Stoffen afwerking
- FM radio
- Audioformaten: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
- Fotoformaten: JPG, BMP & GIF
- Videoformaten: AVI
- Ebook functie ondersteunt TXT bestanden
- Stemopname functie
- Speeltijd in muziekmodus max. 14 uur
- Inclusief: USB kabel, Oortelefoon
- Aansluitingen: Micro USB aansluiting, Micro SD kaartslot voor kaarten tot 64GB, 3,5 mm hoofdtelefoon uitgang

FR

- Écran LCD/TFT 1,8 pouces (4,5 cm)
- Carte micro SD de 8 GB
- Bluetooth 4.2
- Finition en tissu
- Radio FM
- Formats audio: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
- Formats photos: JPG, BMP et GIF
- Formats video : AVI
- La fonction E-book prend en charge les fichiers TXT
- Fonction enregistrement de voix
- Temps de lecture en mode audio max. 14 heures
- Inclus: Câble USB, Écouteur
- Connexion: Port micro USB, Lecteur de carte micro SD pour les cartes jusqu'à 64GB, Prise casque 3,5 mm

ES

- Pantalla TFT LCD de 1,8" (4,5 cm)
- 8GB micro SD card
- Bluetooth 4.2
- Acabado en tela
- Radio FM
- Formatos de audio: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC
- Formatos imagen: JPG, BMP y GIF
- Formatos de video: AVI
- Función e-book compatible con formato TXT
- Funcion de grabación de voz
- Tiempo aproximado de reproducción en modo audio max. 14 horas
- Incluye: Cable USB, Auricular
- Conexiones: Puerto micro USB, Lector de tarjetas micro SD hasta 64GB, jack para auriculares de 3.5mm

DATA

- Power source: DC 5V 500mA
- Integrated (Lithium Polymer) rechargeable battery (3.7V, 250mAh)
- Dim. unit : 43 x 12 x 90 mm (WxDxH)
- Net/Gross Weight: 31 gr. / 104 gr.
- Master carton quantity: 24 pcs
- Inner carton quantity : 4 pcs
- EAN-code: 8711902042693 (Pink)
- EAN-code: 8711902042723 (Blue)
- EAN-code: 8711902042754 (Grey)
- Custom code: 8519819590

Container quantity :
20'ft : 35280pcs
40'ft : 70560pcs
40'ft HQ : 79968pcs

Subject to changes without prior notice