

Xemio-560

MP3/MP4 player with 8GB memory



EN

- 1,8" (4,5 cm) TFT LCD display
- Audio formats: MP3
- Photo formats: JPG and BMP
- Video format: AMV
- Integrated rechargeable battery
- Built in microphone
- Accessories: USB cable, Earphone, 3 pairs of eartips
- Connections: Micro USB port, Micro SD card reader for cards up to 64GB, 3,5 mm earphones jack

DE

- 1,8" (4,5 cm) TFT LCD-Bildschirm
- Audioformat: MP3
- Fotoformat: JPG und BMP
- Videoformat: AMV
- Integrierter Akku
- Eingebautes Mikrofon
- Inklusiv: USB-Kabel, Kopfhörer, 3 verschiedene Paare Kappenaufsätze
- Anschlussbuchse: Micro-USB Port, Micro SD-Kartenleser für Karten bis zu 64GB, 3,5 mm Kopfhörerbuchse

NL

- 1,8" (4,5 cm) TFT LCD scherm
- Audioformaten: MP3
- Fotoformaten: JPG en BMP
- Videoformaat: AMV
- Heroplaadbare batterij
- Ingebouwde microfoon
- Inclusief: USB kabel, Oortelefoon, 3 paar oordopjes
- Aansluitingen: Micro USB aansluiting, Micro SD kaartslot voor kaarten tot 64GB, 3,5 mm hoofdtelefoon uitgang

FR

- Écran LCD/TFT de 1,8 pouces (4,5 cm)
- Formats audio: MP3
- Formats photos: JPG et BMP
- Format vidéo : AMV
- Batterie rechargeable intégrée
- Microphone intégré
- Inclus: Câble USB, Écouteurs, 3 paires d'embouts
- Connexion: Port micro USB, Lecteur de carte micro SD pour les cartes jusqu'à 64GB, Prise casque 3,5 mm

ES

- Pantalla TFT LCD de 1,8" (4,5 cm)
- Formatos audio: MP3
- Formatos imagen: JPG y BMP
- Formato de vídeo: AMV
- Batería recargable integrada
- Micrófono incorporado
- Incluye: Cable USB, Auricular, 3 pares de auriculares
- Conexiones: Puerto micro USB, Lector de tarjetas micro SD hasta 64GB, jack para auriculares de 3.5mm

DATA

- Power source: DC 3,7V
- Dim. unit : 42,5 x 10 x 88,8 mm (WxDxH)
- Giftbox Dim. unit : 125,8 x 30,3 x 109,5 mm (WxDxH)
- Net/Gross Weight: 30 gr. / 100 gr.
- Master/Inner carton quantity: 40 / 20 pcs
- EAN-code: 8711902065173 (PK)
8711902065203 (BU)
- Custom code: 8519819590
- Container quantity :
20'ft : 72320pcs
40'ft : 156240pcs
40'ft HQ : 196720pcs

Subject to changes without prior notice



V2 29-10-2020

www.lenco.com