


Phaesun Hyper Illu



Hyper Illu

3 W NW
12/24 VDC
4000 K



360 lm



3 kWh/1000h



#360285

System		12 / 24 VDC
Voltage	Spannung	11...30 VDC
CRI	CRI	80 Ra
Life time	Lebensdauer	> 30000 h
Beam angle	Abstrahlwinkel	180°

Protection	Schutz	IP30
dimmable	dimmbar	X
Reverse polarity	Verpolung	✓
Socket	Sockel	C6

www.phaesun.com

Phaesun GmbH
Brühlweg 9
87700 Memmingen
GERMANY

Close open
socket with
cap

Verschließe
offene Buchse
mit Abdeckung



Screw the mounting clips
to the underground and
snap in Hyper Illu

Montagespange auf den
Untergrund verschrauben
und Hyper Illu einrasten



Power can be connected to either side A or B. When connecting the cable, observe the polarity of side A and B, as the connections are the opposite way round. If the polarity is reversed, the lamp will not be destroyed but will not light up

Stromanschluß kann sowohl an Seite A oder B erfolgen. Beim Kabelanschluss Polarität von Seite A und B beachten, da die Anschlüsse seitenverkehrt sind. Bei Verpolung wird die Lampe nicht zerstört, aber sich leuchtet nicht

Hyper Illu could be
connected serial by using
the interconnection plug.
Consider the polarity.
Interconnect allways side A
with side B



Hyper Illu können mit Hilfe
des Verbindungssteckers
seriell angeschlossen
werden. Beachten Sie die
Polarität. Verbinden Sie
immer Seite A mit Seite B



12 / 24 VDC



~~230 / 120 VAC~~



Safety Instructions:

- never connect to AC-voltage
- keep away from children
- protect from moisture, rain and sun
- do not open

Sicherheitshinweise:

- nicht an Wechselstrom anschließen
- von Kindern fernhalten
- vor Feuchtigkeit, Regen und Sonne schützen
- nicht öffnen

Do not dispose LED tube
in household waste

LED-Lampe nicht im
Hausmüll entsorgen

