

DELTA 3

Farbe/ID : Silber & Grau

USV : <10 ms

Wasserdichtigkeitsgrad des Batteriepacks : IP65

Lautstärke : 600 W <30 dB/ 1 200 W <40 dB

Garantie : 5 Jahre



Allgemein

Kapazität

1 024 Wh

Abmessungen

398 × 200 × 284 mm, 22,549 L

D3 Zusatzbatterie Abmessungen

1 kWh Kapazität

398 × 200 × 198 mm, 15,8 L

Nettogewicht

≤ 12,5 kg

App

Unterstützt (TOU/Sturmwarnung)

Zusatzbatterie

Erweiterbare Kapazität bis 5 kWh

D2M/D2/DP3/D3 Zusatzbatterien unterstützt

Ausgang

Gesamtausgänge

11

Von X-Boost unterstützte

Geräteleistung

2 400 W max.

USB-A × 2

/

Kfz-Anschluss x1

12,6 V, 10 A, 126 W max.

AC × 4

4 × 1 800 W (Spitze 3 600 W)

USB-A × 2 (Schnellladung)

2 × 18 W max.

USB-C × 2

2 × 100 W max.

DC5521 × 2

2 × 12,6 V, 3 A max.

Eingang

AC

1 500 W (56 Min)

Smart Generator

1 500 W (56 Min)

AC + PV

1 500 W (56 Min)

Solar

DC Eingang 11 V - 60 V

1 × 500 W max. (130 Min)

Kfz-Aufladung

800 W (1,3 Std., mit Batterieladegerät)

Batterie

Chemie

LFP

Lebenszyklen

4 000 Zyklen bis 80 % Kapazität