

Produktinformation

42 44 280

Schweiß-Gripzange



- Mit beweglichen Backen
- Greifbacken aus Chrom-Vanadin-Stahl, gesenkgeschmiedet
- Spannt ausgleichend sperrige Werkstücke und Profile mit hohen Stegen bis zu 40 mm
- Zum Klemmen, Spannen und Halten von diversen Profilen
- Hoch belastbar
- Mit Stellschraube und Lösehebel
- Einhandbedienung
- Hoher Spanndruck durch Kniehebelübersetzung

Allgemein

Artikel-Nr.	42 44 280
EAN	4003773080350
Zange	verzinkt
Gewicht	740 g
Abmessungen	280 x 145 x 32 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Spannkapazität 4-kant	90 mm
-----------------------	-------

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

