

Produktinformation

87 51 180

KNIPEX Cobra® ES

Wasserpumpenzange extra-schlank

DIN ISO 8976



- Besonders guter Zugang zum Werkstück durch sehr schlanke Bauform im gesamten Kopf- und Gelenkbereich
- Lange, spitze Backen mit Frontgreif-Verzahnung: längs eingebrachtes Greifprofil für Rundteile wie Schrauben und Bolzen
- Ideal für Service und Instandhaltung, Gerätereparatur, Automobilbereich und Industrie
- Feinverstellung für optimale Anpassung der Greifweite bis SW 32 und Rohre bis # 32 mm
- Sicherer Griff auch an Flachteilen durch Dreipunktauflage
- Quernut zum Halten schlanker Rundmaterialien wie Nägel
- Feinverstellung für optimale Anpassung der Greifweite und handfreundliche Griffstellung
- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

Allgemein

Artikel-Nr.	87 51 180
EAN	4003773088981
Zange	grau atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	173 g
Abmessungen	180 x 42 x 14 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	Ø 1 1/4 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	32 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 32 mm
max. parallele Öffnung in mm	33 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten







