

Produktinformation

88 03 180

KNIPEX Alligator®

Wasserpumpenzange

DIN ISO 8976



- Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich
- Mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

Allgemein

Artikel-Nr.	88 03 180
EAN	4003773042860
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	181 g
Abmessungen	180 x 37 x 12 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Einstellpositionen	9
Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser)	Ø 1 1/2 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	36 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 42 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück; die gesamte Betätigungskraft kann zum Drehen der Werkstücke eingesetzt werden; festes Zusammendrücken der Zangenschenkel ist nicht erforderlich, dadurch weniger Kraftaufwand

