

Produktinformation

90 23 02 BK

KNIPEX DPT50

Rohrschneider für dickwandige Kunststoffrohre,
auch kerngeschäumt
Schneiden und Anfasen in einem Schritt



- Perfekter Helfer für Sanitär und Industrie: Kunststoffrohre von 32 / 40 / 50 mm in einem Schritt bequem schneiden und direkt anfasen
- Glatter Schnitt: kein Nachstellen, kein Entgraten, kein Brechen spröder Rohre, verminderte Gefahr undichter Verbindungen
- Optimale Rohrführung und leichtes Schneiden durch gleitgelagerte und selbsteinstellende Rollen
- Schneidet PVC-, PP- und PE-Rohre mit Wandstärken von 2,5 - 3,5 mm
- Die automatisch angebrachte Fase sichert die gleichmäßige Verteilung des Klebstoffs
- Für Abwasserrohre nach DIN 1453-1, 1329-1, 1519-1, hochschalldämmende Abwasserrohre und PVC-U Rohre nach DIN EN ISO 1452-2 (16 Bar), z.B. für Industrie- und Entwässerungsanlagen
- Trennt PP-, PVC- und viele andere Kunststoffrohre mit Ø 32, 40 und 50 mm
- Werkzeuglos wechselbarer Wendeklingenkörper aus hochwertigem Kugellagerstahl
- Exaktes Positionieren durch freien Blick auf die Trennstelle
- Abgefederte Schneidklinge: kein lästiges Nachstellen während des Schneidens nötig
- Ersatzklinge im Werkzeug: Wendeklinge mit Doppelschneide zum Wenden bei Verschleiß
- Nach- oder Feinschnitt ab ca. 10 mm Abschnitlänge möglich
- Langlebig und robust – Werkzeugkörper aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Allgemein

Artikel-Nr.	90 23 02 BK
EAN	4003773092186
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	294 g
Abmessungen	202 x 91 x 40 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



