

Produktinformation

67 03 140

Kraft-Vornschneider

DIN ISO 5748

- Mit Schneiden für weichen und harten Draht sowie Pianodraht
- Hohe Schneidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC



Allgemein

Artikel-Nr.	67 03 140
EAN	4003773090007
Zange	verchromt
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	152 g
Abmessungen	145 x 53 x 19 mm
Norm	DIN ISO 5748
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser)	Ø 4 mm
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,1 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,0 mm
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)	Ø 1,5 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten