

Set 4 x Transportgeräte-Lenkrolle mit Polyurethan-Laufläche, Gehäuse verzinkt 2 x Totalfeststeller, 80x30 mm, Gleitlager, Rückenloch 10,2 mm, Set Tragkr. 300 kg



Gehäuse: verzinktes Stahlblech mit doppeltem Kugellager im Drehkranz, 2 x Totalfeststeller
Rad: Felge Polyamid, Laufläche Polyurethan, Gleitlager

Technische Angaben

	Tragkraft:	300 kg
	Raddurchmesser:	80 mm
	Radbreite:	30 mm
	Bauhöhe:	108 mm
	Rückenloch:	10,2 mm
	Drehkranzdurchmesser:	74 mm
	Ausladung:	41 mm

Radlagertyp:	Gleitlager
Material Gehäuse:	Stahl verzinkt
Material Felge:	Polyamid
Material Laufläche:	Polyurethan
Befestigung:	Rückenloch



Teppich/ PVC/
Vinyl/ Fliesen