



Schwerlast-Bockrolle mit geringer Bauhöhe und Kunststoffrad, Gehäuse, verzinkt schwarz, 50x38 mm, Kugellager, Platte 84x84 mm, Tragkr. 300 kg

Kurzbeschreibung

Schwerlast-Bockrolle mit geringer Bauhöhe und Kunststoffrad, Gehäuse, verzinkt schwarz

Produktbilder



Beschreibung

Gehäuse: verzinktes Stahlblech, schwarz
Rad: Kunststoff schwarz, Doppelkugellager

Zusatzinformationen

	Art.-Nr.	736055
	Kurzbeschreibung	Schwerlast-Bockrolle mit geringer Bauhöhe und Kunststoffrad, Gehäuse, verzinkt schwarz
	Tragkraft kg	300 kg
	Ø Rad mm	50 mm
	Radbreite mm	38 mm
	Bauhöhe	79 mm
	Plattengröße mm	84 x 84 mm
	Lochabstand	63.5 x 63.5 mm
	Lochmaß	8.5 mm
	Radlagertyp	Kugellager
	Material Gehäuse	Stahl verzinkt
	Material Felge	Kunststoff
	Material Lauffläche	Kunststoff
	Befestigungsart	Platte