

CL35-440BL16L

NEOMOUNTS TV-DECKENHALTERUNG

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN

Min. Bildschirmgröße*	37 inch
Max. Bildschirmgröße*	70 inch
Min. Gewicht	0 kg (pro Bildschirm)
Max. Gewicht	50 kg (pro Bildschirm)
Bildschirme	1
VESA-Minimum	200x200 mm
VESA-Maximum	600x400 mm

FUNKTIONALITÄT

Typ	Voll beweglich
Höhenverstellung	106-156 cm
Abschließbar	Nicht abschließbar
Neigung (Grad)	+0°. -25°
Schwenkbereich (Grad)	+180°. -180°
Rotation (Grad)	+3°. -3°
Höhe	178 cm
Breite	68 cm
Tiefe	13.8 cm
Anpassungstyp	Manuell

INFORMATIONEN

Farbe	Schwarz
Hauptmaterial	Stahl
Garantie	5 Jahre
EAN code	8717371447878

*Bitte beachten: Die angegebenen Zollgrößen sind nur ein Anhaltspunkt, kombiniert mit dem Gewicht und den VESA-Größen. Das maximale Gewicht und die VESA-Größe sind absolute Beschränkungen für die Produkte und sollten nicht überschritten werden.



Neomounts



Neomounts

Neomounts CL35-440BL16L Full-Motion TV-Deckenhalterung für 37-70" Bildschirme - Schwarz

Die Neomounts CL35-440BL16L ist eine vollbewegliche Deckenhalterung für Flachbildschirme bis zu 70". Durch die einzigartige Neigungs- (25°) und Schwenkfunktion (360°) lässt sich die Halterung auf den optimalen Blickwinkel einstellen. Für die perfekte Installation ist eine Höhenverstellung möglich.

Die Deckenhalterung kann leicht in der Höhe von 106 bis 156 cm* verstellt werden und hat eine Tragfähigkeit von 50 kg. Die CL35-440BL16L ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 150x200 bis 600x400 mm. Ein praktisches Kabelmanagementsystem verbirgt und führt die Kabel von der Decke zum Bildschirm. Die Halterung verfügt über einen einstellbaren Montagewinkel für schräge Decken und wird mit einer zusätzlichen Abdeckung für die Installation an abgehängten Decken geliefert.

* Die Neomounts NS-EP100BLACK Verlängerungsstange kann als zusätzliche Verlängerung zu der mit der Deckenhalterung gelieferten Stange verwendet werden. Auf diese Weise kann die Höhe der Halterung um zusätzliche 107,5 cm erhöht werden.

