

EN:

devolo



devolo WiFi 6 Router 3600 5G LTE

Technical Data

Connection

Ethernet	1x 2,5GB WAN/LAN 1x 1GB LAN
USB	Type C 3.0
FXS	1x RJ11
SIM Card	1x Nano SIM

Wi-Fi

Standards	WLAN 4/5/6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Radios	2,4GHz + 5GHz Dual Band
Streams	4x4 MIMO
Data rate	2,4 GHz: up to 1200 mbps 5 GHz: up to 2400 mbps
Modus	Router, Access Point

UMTS/LTE/5G

5G	Yes
4G	Yes
3G	Yes
Download	4x4 MiMo
Upload	2x2 MiMo

Buttons/LEDs

Power (LED) Front	On/off
Power (Button) Back	On/off
Wi-Fi (LED)	Wi-Fi on/off WPS
5G (LED)	Connection to 5G network
4G/3G(LED)	Connection to 4G or 3G network
Signal (LED)	Signal indicator
WPS (Button)	Starting WPS mode
Reset (Button) bottom	Reset settings

Software functions

IPv4	Yes
IPv6	Yes
Guest Wi-Fi	Yes
MAC address filter	Yes
Child protection	Yes
Wi-Fi encryption	WPA/WPA2/WPA3 Personal
WPS	PBC, PIN

Administration

Device website	Yes (Internet browser)
Home Network App	Yes (iOS/Android)

Environment and physical data

Power supply	12V DC 3A (external power supply)
Temperature (Storage • Operating)	-40°C to 70°C • 0°C to 40°C
Dimensions (without socket)	223mm x 113mm x 113mm
Ambient conditions	10-90% Humidity (non-condensing)

Accessories

External power supply	100-240 V AC (50/60 Hz) to 12V DC 3A
Cable	1x RJ45 1x RJ11

DE:

devolo



devolo WiFi 6 Router 3600 5G LTE

Technische Daten

Anschlüsse

Ethernet	1x 2,5GB WAN/LAN 1x 1GB LAN
USB	Type C 3.0
FXS	1x RJ11
SIM Card	1x Nano SIM

WLAN

Standards	WLAN 4/5/6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Radios	2,4GHz + 5GHz Dual Band Dual concurrent
Streams	4x4 MIMO
Datenraten	2,4 GHz: bis zu 1200 mbps 5 GHz: bis zu 2400 mbps
Modus	Router, Access Point

UMTS/LTE/5G

5G	Ja
4G	Ja
3G	Ja
Download	4x4 MiMo
Upload	2x2 MiMo

Knöpfe/LEDs

Power (LED) Vorderseite	An/aus
Power (Knopf) Rückseite	An/aus
Wi-Fi (LED)	WLAN an/aus WPS
5G (LED)	Verbindung zum 5G Netz
4G/3G(LED)	Verbindung zum 4G oder 3G Netz
Signal (LED)	Signalstärke
WPS (Knopf)	WPS Modus starten
Reset (Knopf) Unterseite	Einstellungen zurücksetzen

Softwarefunktionen

IPv4	Ja
IPv6	Ja
Gäste WLAN	Ja
Kindersicherung	Ja
WLAN-Verschlüsselung	WPA/WPA2/WPA3 Personal
WPS	PBC, PIN

Verwaltung

Gerätewebseite	Ja (Internet browser)
Home Network App	Ja (iOS/Android)

Umgebung und physikalische Daten

Spannungsversorgung	12V DC 3A (externes Netzteil)
Temperatur (Lager • Betrieb)	-40°C to 70°C • 0°C to 40°C
Maße (ohne Stecker)	223mm x 113mm x 113mm
Umgebungsbedingungen	10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Zubehör

Externes Netzteil	100-240 V (50/60 Hz) auf 12V DC 3A
Kabel	1x RJ45 1x RJ11

FR:

devolo



devolo WiFi 6 Router 3600 5G LTE

Données techniques

Connexions

Ethernet	1x 2,5GB WAN/LAN 1x 1GB LAN
USB	Type C 3.0
FXS	1x RJ11
SIM Card	1x Nano SIM

Wi-Fi

Standards	Wi-Fi 4/5/6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Radios	2,4GHz + 5GHz Dual Band
Streams	4x4 MiMo
Débits de données	2,4 GHz: jusqu'à 1200 mbps 5 GHz: jusqu'à 2400 mbps
Mode	Router, Access Point

UMTS/LTE/5G

5G	yes
4G	Yes
3G	Yes
Download	4x4 MiMo
Upload	2x2 MiMo

Boutons/LEDs

Alimentation (LED) avant	Marche/Arrêt
Alimentation (Bouton) arrière	Marche/Arrêt
Wi-Fi (LED)	Wi-Fi activé/désactivé WPS
5G (LED)	Connexion au réseau 5G
4G/3G (LED)	Connexion au réseau 4G ou 3G
Signal (LED) Indicateur de signal	Indicateur de signal
WPS (Bouton)	Démarrer le mode WPS
Réinitialisation (Bouton) en bas	Réinitialiser les paramètres

Caractéristiques du logiciel

IPv4	Oui
IPv6	Oui
Wi-Fi invité	Oui
Filtre d'adresse MAC	Oui
Protection des enfants	Oui
Cryptage Wi-Fi	WPA/WPA2/WPA3 Personal
WPS	PBC, PI

Administration

Site web du dispositif	Oui (Internet browser)
HL'application Home Network	Oui (iOS/Android)

Environnement et données physiques

Alimentation électrique	12V DC 3A (alimentation externe)
Température (Stockage • Fonctionnement)	-40°C jusqu'à 70°C • 0°C jusqu'à 40°C
Dimensions (hors prise)	223mm x 113mm x 113mm
Conditions ambiantes	10-90% Humidité de l'air (sans condensation)

Accessoires

Alimentation externe	100-240V (50/60 Hz) sur 12V DC 3A
Câble	1x RJ45 1x RJ11

NL:

devolo

devolo WiFi 6 Router 3600 5G LTE

Technische gegevens



Ports

Ethernet	1x 2,5GB WAN/LAN 1x 1GB LAN
USB	Type C 3.0
FXS	1x RJ11
SIM Card	1x Nano SIM

Wi-Fi

Standaarden	Wi-Fi 4/5/6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Radios	2,4GHz + 5GHz Dual Band
Streams	4x4 MiMo
Datasnelheden	2,4 GHz: tot 1200 mbps 5 GHz: tot 2400 mbps
Modus	Router, Access Point

UMTS/LTE/5G

5G	yes
4G	Yes
3G	Yes
Download	4x4 MiMo
Upload	2x2 MiMo

Knoppen/LEDs

Power (LED) Voorkant	Aan/uit
Power (Knop) Achterkant	Aan/uit
Wi-Fi (LED)	Wi-Fi aan/uit WPS
5G (LED)	Verbinding met 5G-netwerk
4G/3G (LED)	Verbinding met 4G- of 3G-netwerk
Signaal (LED)	Signaalindicator
WPS (Knop)	Start de WPS-modus
Reset (Knop) onderkant	Reset-instellingen

Software Functions

IPv4	Ja
IPv6	Ja
Gasten-Wi-Fi	Ja
MAC-adresfilter	Ja
Kinderbeveiliging	Ja
Wi-Fi-codering	WPA/WPA2/WPA3 Personal
WPS	PBC, PIN

Administratie

Apparaat website	Ja (Internet browser)
Home Network App	Ja (iOS/Android)

Omgeving en fysieke gegevens

Spanningsvoorziening	12V DC 3A (externe voeding)
Temperatuur (Opslag • Gebruik)	-40°C tot 70°C • 0°C tot 40°C
Afmetingen (zonder stekker)	223mm x 113mm x 113mm
Omgevingsvoorwaarden	10-90% Luchtvochtigheid (niet condenserend)

Accessoires

Externe voeding	100-240V (50/60 Hz) op 12V DC 3A
Kabel	1x RJ45 1x RJ11

© 2025 devolo solutions GmbH, Germany.

All rights reserved. Technical data subject to change without notice. /

Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. /

Tous droits réservés. Sous réserve de modification technique sans préavis. /

Alle rechten voorbehouden. Technische gegevens kunnen zonder aankondiging vooraf worden gewijzigd.

Version: 2025/01/02