

SMART AI Monitor M70F

80.0 cm (32 Zoll) Bildschirmdiagonale
EAN 8806097286943

Artikelinformation

Artikelname	S32FM700UU
Artikelnummer	LS32FM700UUXEN
Serie	M70F
EAN	8806097286943

Panel

Auflösung (Pixel)	3840 x 2160
Panel-Technologie	VA
Helligkeitswert (typ., cd/m²)	300

Design/Anschlüsse

Farbe	Schwarz
Signaleingang	Digital
Anschlüsse	2x HDMI, 1x USB-C (65W), 3x USB 2.0

Besondere Eigenschaften

- AI Features (Windows Copilot, AI Upscaling, Click to Search)
- Sprachsteuerung via Bixby
- Mobile to Screen Mirroring (Smart View, Tap View)
- Integrierte Lautsprecher
- Adaptive Picture
- WLAN
- Bluetooth
- Adaptive Sound+
- SmartThings Hub
- TV Plus
- Built-in Voice Assistant
- Sound Mirroring
- Easy Set-Up Standfuß



Technische Daten

S32FM700UU

Artikelinformationen	
Artikelname	S32FM700UU
Artikelnummer	LS32FM700UUXEN
EAN	8806097286943

Display	
Panel-Technologie	VA
Backlight-Technologie	Edge-LED
Curved Panel	Nein
Bildschirmgröße	80.0 cm (32 Zoll)
Auflösung (Pixel, nativ)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Helligkeitswert (typ., cd/m²)	300
Bildwiederholungsrate (max. Hz)	60
Kontrast (stat.) (x : 1)	3000
Reaktionszeit (ms) (G/G)	4
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°

Audio	
Speaker	Ja
Adaptive Sound	Ja (Adaptive Sound+)

Farben	
Anzahl der Farben	1 Mrd.

Signal	
Signaleingang	Digital

Konnektivität	
Display Port	Nein
HDMI	2
USB Ports	3
USB Hub Version	2.0
USB-C	1x (65W)
W-Lan	Ja (WiFi5)
Bluetooth	Ja (5.2)

Energiemerkmale ¹	
Netzteil	Intern
Lieferant	Samsung
Artikelname	S32FM700UU
Energieeffizienzklasse ²	F
Bildschirmdiagonale (cm)	80.0 cm (32 Zoll)
Energieverbrauch pro 1000h (kWh)	32
Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.) (W)	32
Energieverbrauch im Standby-Zustand (W)	0.5
Energieverbrauch im Aus-Zustand (W)	N/A
Bildschirmauflösung (Pixel)	3840 x 2160
Maximales Leuchtverhältnis (%)	65.8
Quecksilber (mg)	0.0
Blei	Ja

Einstellungen	
Digital	Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD

Besondere Eigenschaften	
Eco Saving Plus	Nein
Eye Saver Mode	Ja
Flicker Free	Ja
Picture-In-Picture	Nein
Picture-By-Picture	Nein
QLED Technologie	Nein
Image Size	Ja
Off Timer Plus	Nein
HDR	HDR10
0,00 W Off Mode	Nein
Eco Light Sensor	Nein
Auto Source Switch+	Ja
Adaptive Picture	Ja

Technische Daten

S32FM700UU

Gaming Features

Game Mode	Ja
FreeSync	Nein
G-Sync kompatibel	Nein
Ultrawide Game View	Ja
Gamebar 2.0	Ja
Gaming Hub	Ja
HDMI-CEC	Ja

SMART Features

Betriebssystem	Tizen™
Bixby	Ja
Alexa kompatibel	Ja (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE)
Google Assistant kompatibel	Nein
AirPlay 2	Nein
TV Plus	Ja (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU)
SmartThings	Ja
Tap View	Ja
Wireless Display	Ja
Far-Field Voice Interaction	Ja
Universal Guide	Ja (GB, FR, DE, IT, ES)
Mobile to Screen - Mirroring, DLNA	Ja
Sound Mirroring	Ja
Workspace	Ja

Design

Gehäusefarbe	Schwarz
Fuß Tiltfunktion	Ja
Fuß Tiltfunktion Wert (mm)	-2.0° (±2.0°) ~ 22.0° (±2.0°)
Fuß Höhenverstellung	Nein
Fuß Swivelfunktion	Nein
Pivot	Nein
VESA Wandmontage (mm)	100x100

Maße und Gewicht

Maße mit Standfuß (B x H x T, mm)	716.1 x 517.0 x 193.5
Maße ohne Standfuß (B x H x T, mm)	716.1 x 424.5 x 41.8
Maße mit Verpackung (B x H x T, mm)	842 x 133 x 487
Gewicht mit Standfuß (kg)	6.5
Gewicht ohne Standfuß (kg)	5.4
Gewicht mit Verpackung (kg)	8.4

Normen

Pixelfehlerklasse ³	Klasse 2 nach ISO 9241-307
EMC ³	CE

Lieferumfang

Enthalten	Stromkabel (1,5m), HDMI Kabel, Fernbedienung
-----------	--

Service & Garantie ⁴

Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht unser Send-In Service zur Verfügung.
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wende dich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.
Garantiezeit	2 Jahre

¹ Das elektronische Energielabel und -Produktdatenblatt für das betreffende Model ist erhältlich unter https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
² Energieeffizienzklasse auf der Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz).
³ Nähere Informationen zu den Zertifikaten sind erhältlich unter <https://samsung.com/de/>
⁴ Die Garantiebedingungen können unter folgendem Link eingesehen werden: <https://www.samsung.com/de/support/warranty/>.