

SMART AI Monitor M70F

108 cm (43 Zoll) Bildschirmdiagonale
EAN 8806097316008

Artikelinformation

Artikelname	S43FM700UU
Artikelnummer	LS43FM700UUXEN
Serie	M70F
EAN	8806097316008

Panel

Auflösung (Pixel)	3840 x 2160
Panel-Technologie	VA
Helligkeitswert (typ., cd/m²)	300

Design/Anschlüsse

Farbe	Schwarz
Signaleingang	Digital
Anschlüsse	2x HDMI, 1x USB-C (65W), 3x USB 2.0

Besondere Eigenschaften

- AI Features (Windows Copilot, AI Upscaling, Click to Search)
- Sprachsteuerung via Bixby
- Mobile to Screen Mirroring (Smart View, Tap View)
- Integrierte Lautsprecher
- Adaptive Picture
- WLAN
- Bluetooth
- Adaptive Sound+
- SmartThings Hub
- TV Plus
- Built-in Voice Assistant
- Sound Mirroring
- Easy Set-Up Standfuß



Technische Daten

S43FM700UU

Artikelinformationen	
Artikelname	S43FM700UU
Artikelnummer	LS43FM700UUXEN
EAN	8806097316008

Display	
Panel-Technologie	VA
Backlight-Technologie	Edge-LED
Curved Panel	Nein
Bildschirmgröße	108 cm (43 Zoll)
Auflösung (Pixel, nativ)	3840 x 2160
Bildformat	16:9
Helligkeitswert (typ., cd/m²)	300
Bildwiederholungsrate (max. Hz)	60
Kontrast (stat.) (x : 1)	5000
Reaktionszeit (ms) (G/G)	4
Betrachtungswinkel (H/V)	178°/178°

Audio	
Speaker	Ja
Adaptive Sound	Ja

Farben	
Anzahl der Farben	1 Mrd.

Signal	
Signaleingang	Digital

Konnektivität	
Display Port	Nein
HDMI	2
USB Ports	3
USB Hub Version	2.0
USB-C	1x (65W)
W-Lan	Ja (WiFi5)
Bluetooth	Ja (5.2)

Energiemerkmale ¹	
Netzteil	Intern
Lieferant	Samsung
Artikelname	S43FM700UU
Energieeffizienzklasse ²	F
Bildschirmdiagonale (cm)	108 cm (43 Zoll)
Energieverbrauch pro 1000h (kWh)	51
Energieverbrauch im Ein-Zustand (typ.) (W)	51
Energieverbrauch im Standby-Zustand (W)	0.5
Energieverbrauch im Aus-Zustand (W)	N/A
Bildschirmauflösung (Pixel)	3840 x 2160
Maximales Leuchtverhältnis (%)	65.4
Quecksilber (mg)	0.0
Blei	Ja

Einstellungen	
Digital	Vielfältige Einstellungsmöglichkeiten über OSD

Besondere Eigenschaften	
Eco Saving Plus	Nein
Eye Saver Mode	Ja
Flicker Free	Ja
Picture-In-Picture	Nein
Picture-By-Picture	Nein
QLED Technologie	Nein
Image Size	Ja
Off Timer Plus	Nein
HDR	HDR10
0,00 W Off Mode	Nein
Auto Source Switch+	Ja
Adaptive Picture	Ja

Technische Daten

S43FM700UU

Gaming Features	
Game Mode	Ja
FreeSync	Nein
G-Sync kompatibel	Nein
Black Equalizer	Nein
Low Input Lag Mode	Nein
Virtual Aim Point	Ja
Refresh Rate Optimizer	Nein
Super Arena Gaming UX	Nein
Ultrawide Game View	Ja
Gaming Hub	Ja
LED Beleuchtung	Nein
HDMI-CEC	Ja

SMART Features	
Betriebssystem	Tizen™
Bixby	Ja
Alexa kompatibel	Ja (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE)
Google Assistant kompatibel	Nein
AirPlay 2	Nein
TV Plus	Ja (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU)
SmartThings	Ja
Tap View	Ja
Wireless Display	Ja
Far-Field Voice Interaction	Ja
Universal Guide	Ja (GB, FR, DE, IT, ES)
Mobile to Screen - Mirroring, DLNA	Ja
Sound Mirroring	Ja
Workspace	Ja

Design	
Gehäusefarbe	Schwarz
Fuß Tiltfunktion	Ja
Fuß Tiltfunktion Wert (mm)	-2.0° (±2.0°) ~ 22.0° (±2.0°)
Fuß Höhenverstellung	Nein
Fuß Swivelfunktion	Nein
Pivot	Nein
VESA Wandmontage (mm)	200x200

Maße und Gewicht	
Maße mit Standfuß (B x H x T, mm)	965.5 x 629.3 x 247.2
Maße ohne Standfuß (B x H x T, mm)	965.5 x 559.8 x 25.7
Maße mit Verpackung (B x H x T, mm)	1198 x 677 x 159
Gewicht mit Standfuß (kg)	10.6
Gewicht ohne Standfuß (kg)	8.5
Gewicht mit Verpackung (kg)	13.7

Normen	
Pixelfehlerklasse ³	Klasse 2 nach ISO 9241-307
EMC ³	CE

Lieferumfang	
Enthalten	Stromkabel (1,5m), HDMI Kabel, Fernbedienung

Service & Garantie ⁴	
Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht unser On-Site Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktiere bitte unsere Service Hotline.
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wende dich bitte an unsere Service Hotline für weiterführende Informationen.
Garantiezeit	2 Jahre

Disclaimer

S43FM700UU

- ¹ Das elektronische Energielabel und -Produktdatenblatt für das betreffende Model ist erhältlich unter https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
- ² Energieeffizienzklasse auf der Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz).
- ³ Nähere Informationen zu den Zertifikaten sind erhältlich unter <https://samsung.com/de/>
- ⁴ Die Garantiebedingungen können unter folgendem Link eingesehen werden: <https://www.samsung.com/de/support/warranty/>.