



Produktdatenblatt

E27-Pflanzenlampe Grow Light Indoor Plants 15W

Artikelnummer	E501 011
Leistung	15 Watt
Betriebsspannung	100-240 VAC, 50-60 Hz
Beleuchtungswinkel	30°
Belichtungsfläche	0,5-1,5 Quadratmeter (abhängig von Belichtungshöhe)
PPF	32 µmol
Farbtemperatur	Neutralweiß
Lebensdauer	>50.000 Stunden
Abmessungen	Ø 125 mm (B) × 127 mm (H)
IP-Schutzklasse	IP65
Sicherheitsklasse	CE
Gehäusematerial	Aluminium
Gewicht	0,25 kg
Garantie	2 Jahre

Die E27-Pflanzenlampe "Indoor Plants" wurde zur ganzjährigen Beleuchtung von Zimmerpflanzen entwickelt. Sie verfügt über das optimale Wellenlängenverhältnis für ein gesünderes Wachstum sämtlicher Pflanzenarten. Die Lampe ist mit weißen und roten LEDs ausgestattet. Weiße LEDs erzeugen ein Vollspektrum zur Verbesserung des Wurzelwachstums und des Blattflächenwachstums. Rotes Licht fördert vor allem die Erreichung der Blühfähigkeit und die Blütenbildung. Die Blütenanzahl wird erhöht und die Dauer der Blühphase verlängert sich.

Diese Lampe passt in jede E27-Fassung und sollte ca. 30-80 cm über der Pflanze platziert werden, sodass eine möglichst große Blattoberfläche beleuchtet wird. Passende Fassungen und moderne, gut belüftete Lampenschirme sind ebenfalls erhältlich. Achten Sie bitte darauf, die Lampen nicht zu eng zu verbauen, denn unzureichende Belüftung verkürzt die hohe Lebensdauer von LEDs beachtlich.