



Produktdatenblatt

E27-Pflanzenlampe Grow Light Flexia 12W

Artikelnummer	E501 040
Leistung	12 Watt
Betriebsspannung	100-240 VAC, 50-60 Hz
Beleuchtungswinkel	30°
Belichtungsfläche	0,5-1,5 Quadratmeter (abhängig von Belichtungshöhe)
PPF	20 µmol
Farbtemperatur	Neutralweiß
Lebensdauer	50.000 Stunden
Abmessungen	Ø 95 mm (B) × 500 mm (H)
IP-Schutzklasse	IP65
Sicherheitsklasse	CE
Gehäusematerial	Aluminium
Gewicht	0,50 kg
Garantie	2 Jahre

Die Pflanzenlampe mit flexiblem Ständer „Grow Light Flexia“ wurde zur ganzjährigen Beleuchtung von Zimmerpflanzen entwickelt. Sie verfügt über das optimale Wellenlängenverhältnis für ein gesünderes Wachstum sämtlicher Pflanzenarten. Die Lampe ist mit weißen und roten LEDs ausgestattet. Weiße LEDs erzeugen ein Vollspektrum zur Verbesserung des Wurzelwachstums und des Blattflächenwachstums. Rotes Licht fördert vor allem die Erreichung der Blühfähigkeit und die Blütenbildung. Die Blütenanzahl wird erhöht und die Dauer der Blühphase verlängert sich.

Diese Lampe sollte ca. 30 - 70 cm über der Pflanze platziert werden, sodass eine möglichst große Blattoberfläche beleuchtet wird.