
www.klauke.com

# K 05 / K 05D
# K 05SP / K 05DSP





Serialnumber


WE.3180_E © 07/2015 R&D-2


**Gustav Klauke GmbH** • Auf dem Knapp 46 • D-42855 Remscheid •Telefon +49 2191 907 0 • **www**.klauke.com

Klauke


EMERSON



400
35
78
156
KLAUKE
K05
XXXXXXJVZZZ
6 - 50 mm²



1.
OIL
2.
3.



2 years
Warranty
World wide
Tool
Service
DIN
blue connection



KLAUKE ASC
Authorised Service Center



blue connection
Standard
DIN
KLAUKE ONLY www.klauke.com
++49 +2191-9070



EN 50110



see page 3


see page 3
1.
2.
3.


4.


5.


K05SP
K05DSP



| Art.-Nr. # | mm | kg | geeignet für suitable for | Verb.material Connection material | Pressform Crimping mold | Kennzeichnung/Marking | | Pressbereich mm² Crimping range mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | außen outside | Pressprofil Profile | |
| **K 05**<br>**K 05SP** | 390 | 1,1 | Rohrkabelschuhe und Verbinder „Normalausführung“<br>Tubular cable lugs and connectors „standard type“ |  |  | Querschnitt Section | Querschnitt Section | 6 - 50 |

| | | | | | | | Kennzahl Code | Pressbereich mm² Crimping range mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 05D**<br>**K 05DSP** | 390 | 1,1 | Presskabelschuhe (DIN 46235) und Verbinder (DIN 46267, Teil 1) nach DIN - Cu<br>Copper compression cable lugs (DIN 46235) and connectors (DIN 46267, part 1) acc. to DIN |  |  | Querschnitt Section | 5 | 6 |
| | | | | | | | 6 | 10 |
| | | | | | | | 8 | 16 |
| | | | | | | | 10 | 25 |
| | | | | | | | 12 | 35 |
| | | | | | | | 14 | 50 |

